

PHILIPS

Foco de parede/
teto Runner 2x

Focos de parede/teto

2700 K

Branco

ClickFix



53092/31/P0



Decore a sua casa iluminando-a

Esta gama myLiving Contemporary da Philips é uma gama de focos com silhuetas elegantes e uma luz de alta qualidade que corresponde às preferências, tendências e estilos de vida atuais. A luz branca suave dos LEDs de alta qualidade é ideal para a iluminação de realce.

Soluções de iluminação sustentáveis

- Compatível com reguladores na parede
- Economizadora

Características especiais

- Cabeça do foco ajustável
- O feixe de luz perfeito para iluminação de realce

Concebido para o seu escritório em casa

- Para qualquer divisão no interior

Desenhado para a sua sala de estar e quarto

- Luz branca suave
- Materiais de alta qualidade

Destques

Compatível com reguladores na parede



Ajuste o brilho desta luz Philips com um regulador na parede (não incluído) para definir o ambiente na divisão, realçar uma característica na sua casa e muito mais.

Economizadora



Esta lâmpada economizadora da Philips poupa energia em comparação com fontes de luz tradicionais, ajudando-o a poupar dinheiro nas suas contas de eletricidade e a contribuir para a proteção ambiental.

Cabeça do foco ajustável



Direcione a luz para onde esta é mais necessária; basta ajustar, rodar ou inclinar a cabeça do foco da lâmpada.


Perfeito para iluminação de acentuação

O feixe de luz perfeito para iluminação de realce. Este foco da Philips tem o feixe de luz perfeito para iluminação de realce (lâmpada GU10 não incluída). Com a luz focada, pode realçar um detalhe ou uma característica da sua decoração interior.

Para qualquer divisão no interior

Totalmente funcional e, em simultâneo, muito elegante, este foco da Philips dará um toque decorativo a qualquer divisão da sua casa.

Luz branca suave



A luz pode ter diferentes temperaturas de cor, indicadas em unidades designadas Kelvins (K). As lâmpadas com um baixo valor em Kelvins produzem uma luz suave e mais acolhedora, enquanto as lâmpadas com um valor mais alto em Kelvins produzem uma luz fria e mais energética. Este candeeiro da Philips oferece luz branca suave para uma atmosfera agradável.

Materiais de alta qualidade

Este candeeiro é esculpido com padrões por camadas de materiais de alta qualidade com acabamento superior. Desta forma, é garantindo um produto sólido e de longa duração que irá melhorar a sua casa por muitos anos.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior

Design e acabamento

- Cor: White
- Material: Metal

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 15.000
- Vida útil nominal: 15.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- LEDs integrados: Sim
- Lâmpada(s) de LEDs incluída(s): Sim
- Monte o produto fora do alcance: Sim

Características da luz

- Ângulo de feixe: 36 °
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700 K
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 76 lm/W

Diversos

- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório, Entrada
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Focos de parede/teto
- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: ClickFix

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,895 kg
- Altura total: 109 mm
- Comprimento global: 305 mm
- Largura total: 90 mm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Fluxo luminoso total do candeeiro (oculto): 510
- Fluxo luminoso da lâmpada incluída: 255
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 460
- Tecnologia da lâmpada: LED
- Cor da luz: 2700
- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Classe energética da fonte de luz incluída: F
- Encaixe/casquilho: GU10
- Potência da lâmpada incluída: 6
- Código IP: IP20 | Proteção de dedos
- Classe de proteção: Classe I – Com ligação à terra
- Fonte de luz substituível: Sim
- Número de fontes de luz: 2

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718696157480
- Peso líquido: 0,9 kg
- Peso bruto: 1,05 kg
- Altura: 31,5 cm
- Comprimento: 10,2 cm
- Largura: 10,9 cm



Data de publicação:
2025-08-30
Versão: 0.304

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com