

# PHILIPS

Foco de parede/  
teto Runner 4x

Focos de parede/teto

Sem lâmpada

Branco



53094/31/12



## Foco de alta qualidade sem lâmpada

Este foco quádruplo de estilo industrial é pequeno, elegante e simples, e cabe na perfeição em qualquer interior moderno. O compartimento de alumínio fundido branco complementa na perfeição a fonte de luz. Uma peça decorativa fascinante com uma fonte de luz rotativa.

**Design de qualidade superior para um efeito de luz ideal**

- Cabeça do foco ajustável para flexibilidade máxima

# Destaques

## Cabeça do foco fácil de ajustar

A cabeça do foco ajustável foi concebida para direcionar a luz para onde mais precisa.

# Especificações

## Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior

## Design e acabamento

- Cor: White
- Material: Metal
- Cor do compartimento: Branco

## Funcionalidade extra/acessório incl.

- Cabeça do foco ajustável: Sim
- Feixes de luz definidos: Sim
- LEDs integrados: Não
- Monte o produto fora do alcance: Sim

## Diversos

- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório em casa, Corredor
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Focos de parede/teto
- EyeComfort: Não

## Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 1,450 kg
- Altura: 10,9 cm
- Comprimento: 24 cm
- Largura: 24 cm

## Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

## Especificações técnicas

- Fluxo luminoso total do candeeiro: No bulb included
- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Classe energética da fonte de luz incluída: sem lâmpada incluída
- Candeeiro compatível com lâmpada(s) da classe: A++ a E
- Número de lâmpadas: 4
- Encaixe/casquilho: GU10
- Potência da lâmpada incluída: 20W
- Potência máxima da lâmpada de substituição: 20
- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe I
- Fonte de luz substituível: Sim
- Código de proteção de entrada: IP20 | Proteção de dedos
- Classe de proteção IEC: Classe de segurança I
- Número de fontes de luz: 4

## Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718291487852
- Peso líquido: 1,45 kg
- Peso bruto: 1,63 kg
- Altura: 25,1 cm
- Comprimento: 11,3 cm
- Largura: 25,3 cm



Data de publicação:  
2025-06-17  
Versão: 0.382

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)