

Foco de parede/  
teto Star 2x

Focos de parede/teto

2700 K


Branco

Intensidade regulável

Material de elevada qualidade



56242/31/16



## Regulação suave, de uma luz brilhante para suave

Por vezes deseja uma mudança de ambiente que seja mais adequada àquilo que está a fazer. Com os focos reguláveis LED da Philips, pode regular suavemente a iluminação até ao nível ideal. De brilhante e funcional para as tarefas diárias a uma luz suave para relaxar.

### Iluminação para a sua comodidade e paz de espírito

- Obtenha uma luz LED de alta qualidade enquanto poupa energia
- Vida útil da lâmpada de até 30 anos de utilização
- Acendimento instantâneo ao ligar
- A luz branca suave ajuda a criar uma atmosfera confortável
- Fluxo luminoso elevado: 1000 lúmenes
- Concebidos para o conforto dos seus olhos
- Luz LED integrada
- Garantia de 5 anos para total paz de espírito

### Iluminação versátil para cada momento do dia

- Regula suavemente de 100% de brilho até 10% de luz suave

**Design de qualidade superior para um efeito de luz ideal**

- Material de alta qualidade e de longa duração
- Cabeça do foco ajustável para flexibilidade máxima
- O feixe de luz perfeito para iluminação de realce

# Destaques

## Luz LED economizadora

As luzes LED pouparam até 80% de energia em comparação com uma iluminação tradicional com o mesmo fluxo luminoso. Quando compra uma lâmpada ou lâmpada LED Philips, começa a poupar dinheiro imediatamente. Por cada fonte de luz que substitui por uma luz LED, obterá um retorno imediato com uma conta da luz mais baixa.

## Vida útil até 30 anos

As luzes LED duram mais tempo e evitam o incômodo das substituições frequentes da fonte de luz. Isto reduz significativamente o desperdício, mas também permite poupar dinheiro a longo prazo.

## Acendimento instantâneo

Com os focos LED da Philips não é necessário esperar: consiga o nível total de brilho assim que os liga. A luz branca quente, realmente semelhante à incandescente, cria instantaneamente um ambiente acolhedor e convidativo.

## Luz branca suave

A luz pode ter diferentes temperaturas da cor, indicadas em unidades designadas Kelvins (K). As lâmpadas com um baixo valor de Kelvins produzem uma luz quente e aconchegante, enquanto as lâmpadas com um valor de Kelvins produzem uma luz fria e mais energética.

## Fluxo luminoso elevado:

### 1000 lúmenes

Ilumine a sua casa com luz de alta qualidade

## LEDs delicados para os seus olhos



É fácil ver como a iluminação demasiado agressiva pode causar fadiga ocular. Se for demasiado brilhante, produz um efeito de encadeamento. Se for demasiado suave, sentirá uma cintilação. Agora pode iluminar suavemente o seu mundo com LEDs concebidos para serem confortáveis para os olhos e criarem o ambiente perfeito na sua casa.

## Luz LED integrada

Este foco tem uma luz LED de alta qualidade integrada que oferece um fluxo luminoso ideal.

## Garantia de 5 anos

Todos os nossos focos são construídos para durar. Vêm com uma garantia completa de 5 anos sobre o produto completo, para garantir que desfruta de iluminação de qualidade duradoura todos os dias.

## Regulação suave e extensa

Mude o ambiente da divisão para se adaptar àquilo que está a fazer. Com os focos LED reguláveis da Philips, pode ajustar facilmente o brilho da luz com o regulador de intensidade. Reduza suavemente a intensidade de 100% de luz brilhante para atividades funcionais, até 10% de luz suave para o tempo livre relaxado.

## Material de elevada qualidade

Este foco é fabricado em materiais de alta qualidade e de longa duração com acabamento superior. Desta forma, é garantido um produto sólido e de longa duração que irá melhorar e iluminar a sua casa por muitos anos.

## Cabeça do foco fácil de ajustar

A cabeça do foco ajustável foi concebida para direcionar a luz para onde mais precisa.

## Perfeito para iluminação de acentuação

Com uma iluminação moderna com um fluxo luminoso de ângulo amplo familiar (40 graus), este foco LED é adequado para a iluminação de acentuação e a iluminação geral. É ideal para utilizar em cozinhas, salas de estar e salas de jantar.

# Especificações

## Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior

## Design e acabamento

- Cor: White
- Material: Metal

## Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 30.000

## Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

## Funcionalidade extra/acessório incl.

- Feixes de luz definidos: Sim
- LEDs integrados: Sim

## Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700 K
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 111 lm/W

## Diversos

- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório, Entrada
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Focos de parede/teto
- EyeComfort: Sim
- Funcionalidades adicionais: Regulável

## Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,530 kg
- Altura total: 82 mm
- Comprimento global: 198 mm
- Largura total: 60 mm

## Assistência

- Garantia: 5 ano(s)

## Especificações técnicas

- Fluxo luminoso total do candeeiro: 1000
- Cor da luz: 2700
- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Sim
- Classe energética da fonte de luz incluída: F
- Potência da lâmpada incluída: 11.5
- Código IP: IP20 | Proteção de dedos
- Classe de proteção: Classe I – Com ligação à terra
- Fonte de luz substituível: Não
- Número de fontes de luz: 2

## Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8718291444862
- Peso líquido: 0,53 kg
- Peso bruto: 0,58 kg
- Altura: 21,8 cm
- Comprimento: 7,3 cm
- Largura: 9,3 cm



Data de publicação:  
2025-08-30  
Versão: 0.1582

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)