

PHILIPS

Foco de parede/
teto Star 3x

Focos de parede/teto

2700 K


Alumínio

Intensidade regulável

Material de elevada qualidade



56243/48/16



Regulação suave, de uma luz brilhante para suave

Por vezes deseja uma mudança de ambiente que seja mais adequada àquilo que está a fazer. Com os focos reguláveis LED da Philips, pode regular suavemente a iluminação até ao nível ideal. De brilhante e funcional para as tarefas diárias a uma luz suave para relaxar.



Iluminação para a sua comodidade e paz de espírito

- Obtenha uma luz LED de alta qualidade enquanto poupa energia
- Vida útil da lâmpada de até 30 anos de utilização
- Acendimento instantâneo ao ligar
- A luz branca suave ajuda a criar uma atmosfera confortável
- Fluxo luminoso elevado: 1500 lúmenes
- Concebidos para o conforto dos seus olhos
- Luz LED integrada
- Garantia de 5 anos para total paz de espírito

Iluminação versátil para cada momento do dia

- Regula suavemente de 100% de brilho até 10% de luz suave

Design de qualidade superior para um efeito de luz ideal

- Material de alta qualidade e de longa duração
- Cabeça do foco ajustável para flexibilidade máxima
- O feixe de luz perfeito para iluminação de realce

Destaques

Luz LED economizadora

As luzes LED poupam até 80% de energia em comparação com uma iluminação tradicional com o mesmo fluxo luminoso. Quando compra uma lâmpada ou lâmpada LED Philips, começa a poupar dinheiro imediatamente. Por cada fonte de luz que substitui por uma luz LED, obterá um retorno imediato com uma conta da luz mais baixa.

Vida útil até 30 anos

As luzes LED duram mais tempo e evitam o incómodo das substituições frequentes da fonte de luz. Isto reduz significativamente o desperdício, mas também permite poupar dinheiro a longo prazo.

Acendimento instantâneo

Com os focos LED da Philips não é necessário esperar: consiga o nível total de brilho assim que os liga. A luz branca quente, realmente semelhante à incandescente, cria instantaneamente um ambiente acolhedor e convidativo.

Luz branca suave

A luz pode ter diferentes temperaturas da cor, indicadas em unidades designadas Kelvins (K). As lâmpadas com um baixo valor de Kelvins produzem uma luz quente e aconchegante, enquanto as lâmpadas com um valor de Kelvins produzem uma luz fria e mais energética.

Fluxo luminoso elevado: 1500 lúmenes

Ilumine a sua casa com luz de alta qualidade

LEDs delicados para os seus olhos



É fácil ver como a iluminação demasiado agressiva pode causar fadiga ocular. Se for demasiado brilhante, produz um efeito de encadeamento. Se for demasiado suave, sentirá uma cintilação. Agora pode iluminar suavemente o seu mundo com LEDs concebidos para serem confortáveis para os olhos e criarem o ambiente perfeito na sua casa.

Luz LED integrada

Este foco tem uma luz LED de alta qualidade integrada que oferece um fluxo luminoso ideal.

Garantia de 5 anos

Todos os nossos focos são construídos para durar. Vêm com uma garantia completa de 5 anos sobre o produto completo, para garantir que desfruta de iluminação de qualidade duradoura todos os dias.

Regulação suave e extensa

Mude o ambiente da divisão para se adaptar àquilo que está a fazer. Com os focos LED reguláveis da Philips, pode ajustar facilmente o brilho da luz com o regulador de intensidade. Reduza suavemente a intensidade de 100% de luz brilhante para atividades funcionais, até 10% de luz suave para o tempo livre relaxado.

Material de elevada qualidade

Este foco é fabricado em materiais de alta qualidade e de longa duração com acabamento superior. Desta forma, é garantido um produto sólido e de longa duração que irá melhorar e iluminar a sua casa por muitos anos.

Cabeça do foco fácil de ajustar

A cabeça do foco ajustável foi concebida para direcionar a luz para onde mais precisa.

Perfeito para iluminação de acentuação

Com uma iluminação moderna com um fluxo luminoso de ângulo amplo familiar (40 graus), este foco LED é adequado para a iluminação de acentuação e a iluminação geral. É ideal para utilizar em cozinhas, salas de estar e salas de jantar.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior

Design e acabamento

- Cor: Alumínio
- Material: Metal

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 30.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (econômica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Feixes de luz definidos: Sim
- LEDs integrados: Sim

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700 K
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 111 lm/W

Diversos

- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório, Entrada
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Focos de parede/teto
- EyeComfort: Sim
- Funcionalidades adicionais: Regulável

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,780 kg
- Altura total: 82 mm
- Comprimento global: 198 mm
- Largura total: 198 mm

Assistência

- Garantia: 5 ano(s)

Especificações técnicas

- Fluxo luminoso total do candeeiro: 1500
- Tecnologia da lâmpada: LED
- Cor da luz: 2700
- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Sim
- Classe energética da fonte de luz incluída: F
- Potência da lâmpada incluída: 16.5
- Código IP: IP20 | Proteção de dedos
- Classe de proteção: Classe I – Com ligação à terra
- Fonte de luz substituível: Não
- Número de fontes de luz: 3

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8718291444893
- Peso líquido: 0,78 kg
- Peso bruto: 0,91 kg
- Altura: 21,8 cm
- Comprimento: 9,3 cm
- Largura: 21,3 cm



Data de publicação:
2025-08-30
Versão: 0.1592

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com