

PHILIPS

Lâmpada de cápsula
de halogéneo

Halogéneo

42 W (60 W)

G9

Branca quente

Intensidade regulável



8718291204244



Luz brilhante fantástica

As lâmpadas tipo cápsula Halogen da Philips fornecem luz de halogéneo clara e brilhante, realçando o melhor do seu candeeiro. Todos os produtos Halogen da Philips têm uma intensidade da luz totalmente regulável.

Luz de qualidade superior

- Intensidade regulável
- Luz natural brilhante

Destaques

Intensidade regulável

Pode controlar o nível de luz de que necessita. Com intensidade de luz regulável com todos os interruptores de regulação da intensidade, esta lâmpada de halogéneo da Philips pode apresentar desde uma luz clara e brilhante a um brilho suave e acolhedor.

Luz natural brilhante



Esta lâmpada de cápsula da Philips fornece uma luz de halogéneo brilhante e natural. Utilize lâmpadas de cápsula para embelezar o seu candeeiro.

Especificações

Características da lâmpada

- Formato: Cápsula
- Intensidade regulável: Sim
- Forma da lâmpada: Cápsula não direcional
- Casquilho: G9
- Tecnologia: Halogéneo

Dimensões da lâmpada

- Diâmetro: 13 mm
- Altura: 45 mm
- Largura: 13 mm

Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 2 a
- Fator de manutenção de lúmenes: 0,8
- Vida útil nominal: 2.000 h
- Número de ciclos de acendimento: 8.000

Características da luz

- Aplicação: Aplicações especiais, Iluminação de realce
- Índice de restituição cromática (IRC): 100
- Temperatura da cor: 2800 K
- Categoria da cor da luz: Branca quente
- Fluxo luminoso nominal: 590 lm
- Tempo de acendimento: 0 s
- Período de acendimento até 60% de luz: Luz total instantânea

Consumo de energia

- Fator de potência: 1
- Tensão: 230 V
- Potência: 44,0 W
- Etiqueta de eficiência energética (EEL): G

Valores medidos

- Vida útil nominal: 2.000 h
- Fluxo luminoso medido: 590 lm
- Potência medida: 44.0 W

Especificações técnicas

- Vida útil das lâmpadas: 2.000 h
- Formato: Cápsula
- Coordenada de cromaticidade Y: 0,409
- Coordenada de cromaticidade X: 0,452

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8719514334670
- Peso líquido: 0,008 kg
- Peso bruto: 0,014 kg
- Altura: 12,800 cm
- Comprimento: 2,500 cm
- Largura: 5,300 cm
- Número de material (12NC): 925640844213



Data de publicação:
2023-11-10
Versão: 0.642

© 2023 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com