

PHILIPS

Faixa de luz 5 m
RGB

Tiras de luz


RGB

Transparente

Regulável; RGB



8718696164242



Dê cor ao seu mundo através das Philips LED LightStrips

O telecomando oferece um controlo fácil desta faixa de luz e pode regular suavemente a luz até ao nível ideal. Altere a cor como preferir com 30 cores predefinidas. As Philips LED LightStrips são fáceis de montar, cortar à medida e colar em qualquer superfície

Instalação fácil

- Cortar à medida

Plug and Play

- Plug-and-play: instalação fácil

controlo

- Telecomando incluído para sua conveniência

Destques

Cortar à medida

Corte facilmente faixas de Luz para se ajustarem aos seus espaços. As marcas de corte na faixa de luz indicam onde cortar.

Plug-and-play: instalação fácil

As nossas fitas de luz plug-and-play são simples de instalar, para que possa começar a desfrutar das mesmas imediatamente. Tudo o que precisa está incluído na caixa.

Telecomando incluído para sua conveniência

Escolha diferentes cores de luz, níveis de regulação e selecione entre diferentes configurações predefinidas de luz.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Intensidade regulável: Sim

Design e acabamento

- Cor: Transparente
- Material: Plástico

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 15.000
- Vida útil nominal: 20.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Cabeça do foco ajustável: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Interruptor para ligar/desligar no fio: Sim
- Adaptador de corrente incluído: Sim
- Controlo remoto incluído: Não

Características da luz

- Ângulo de feixe: 110 °
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 45

Grinalda/faixa de luz

- Extensibilidade: Não

Diversos

- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório em casa, Corredor
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Tiras de luz
- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: Regulável, Cores RGB

Outras características

- Corrente da lâmpada: 200 mA
- Eficiência: 20 lm/W

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,205 kg
- Altura: 0,26 cm
- Comprimento: 500 cm
- Largura: 1 cm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Fluxo luminoso total do candeeiro: -
- Cor da luz: RGB
- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe II

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718696164242
- Peso líquido: 0,28 kg
- Peso bruto: 0,32 kg
- Altura: 16 cm
- Comprimento: 5,5 cm
- Largura: 16 cm



Data de publicação:
2025-06-05
Versão: 0.443

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com