





Um equipamento. O seu interruptor. Três definições de iluminação

Crie a atmosfera certa mudando a luminosidade. O plafon LED SceneSwitch da Philips permite desfrutar de três definições de luminosidade, perfeitas para cada momento. Não necessita de um interruptor de regulação da intensidade da luz ou de uma instalação adicional - só precisa do seu interruptor já existente

Combina com o seu interior

· Acabamento metalizado decorativo

Efeito de luz

· Feixe brilhante direcionado

Segurança

· Sem radiações UV prejudiciais

controlo

· Atenuação gradual

Duração

· Vida útil longa até 15.000 horas

Destaques

Acabamento metalizado decorativo

O acabamento metalizado contemporâneo confere um toque moderno.

Feixe brilhante direcionado

Direcione luz para os objetos, uma mesa de jantar ou outros interiores para chamar a atenção para determinados estilos.

Sem radiações UV prejudiciais

O produto foi concebido para eliminar quaisquer radiações UV potencialmente prejudiciais.

Atenuação gradual

Selecione diferentes níveis de regulação para criar o ambiente certo para cada momento.

Vida útil longa até 15.000 horas

A tecnologia LED da Philips expande a vida útil do seu produto até 15.000 horas.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- · Intensidade regulável: Sim

Design e acabamento

- · Cor: White
- · Material: Metal, Plástico

Duração

- Número de ciclos de funcionamento:
 7 500
- · Vida útil nominal: 15.000

Ambiental

 Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não

Características da luz

- Ângulo de feixe: 30 °
- · Consistência da cor: 5 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC):
- · Temperatura da cor: 2700 K
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.):
 54 lm/W

Diversos

- Concebida especialmente para:
 Quarto, Sala de estar, Sala de jantar,
 Cozinha, Escritório
- · Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Luzes encastradas
- · EyeComfort: Sim
- Funcionalidades adicionais: Regulável

Outras características

· Corrente da lâmpada: 60 mA

Dimensões e peso do produto

- · Peso líquido: 0,127 kg
- · Distância de encastramento: 31,5 mm
- · Altura total: 62 mm
- · Comprimento global: 90 mm
- Largura total: 90 mm
- Recessed Ceiling cutout: 7.0 cm x 7.0 cm

Assistência

Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- · Diâmetro: 107,4 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 420
- Cor da luz: 2700
- · Alimentação elétrica: AC 220-240
- · Potência da lâmpada incluída: 7
- · Código IP: IP20 | Proteção de dedos
- Classe de proteção: Classe II Isolamento duplo

Dimensões e peso da embalagem

• EAN/UPC - produto: 8718696173817

Peso líquido: 0,13 kgPeso bruto: 0,19 kg

• Altura: 8,8 cm

• Comprimento: 9,3 cm

· Largura: 9,3 cm



Data de publicação: 2025-09-03 Versão: 0.319

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.