

PHILIPS

Foco de encastrar
Pomeron

Luzes encastradas

4000 K

White

Intensidade regulável



8718696173824



Um equipamento. O seu interruptor. Três definições de iluminação

Crie a atmosfera certa mudando a luminosidade. O plafon LED SceneSwitch da Philips permite desfrutar de três definições de luminosidade, perfeitas para cada momento. Não necessita de um interruptor de regulação da intensidade da luz ou de uma instalação adicional - só precisa do seu interruptor já existente

Combina com o seu interior

- Acabamento metalizado decorativo

Efeito de luz

- Feixe brilhante direcionado

Segurança

- Sem radiações UV prejudiciais

controlo

- Atenuação gradual

Duração

- Vida útil longa até 15.000 horas

Destques

Acabamento metalizado decorativo

O acabamento metalizado contemporâneo confere um toque moderno.

Feixe brilhante direcionado

Direcione luz para os objetos, uma mesa de jantar ou outros interiores para chamar a atenção para determinados estilos.

Sem radiações UV prejudiciais

O produto foi concebido para eliminar quaisquer radiações UV potencialmente prejudiciais.

Atenuação gradual

Selecione diferentes níveis de regulação para criar o ambiente certo para cada momento.

Vida útil longa até 15.000 horas

A tecnologia LED da Philips expande a vida útil do seu produto até 15.000 horas.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior

Design e acabamento

- Cor: Branco
- Material: Metal, Plástico

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 7.500

Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Cabeça do foco ajustável: Sim
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não

Características da luz

- Ângulo de feixe: 30 °
- Consistência da cor: 5 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80

Diversos

- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório em casa
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Luzes encastradas
- EyeComfort: Sim
- Funcionalidades adicionais: Regulável

Outras características

- Corrente da lâmpada: 60 mA
- Eficiência: 57 lm/W

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,127 kg
- Comprimento do recorte: 7,0 cm
- Largura do recorte: 7,0 cm
- Altura: 6,2 cm
- Comprimento: 9 cm
- Distância de encastramento: 3,15 cm
- Largura: 9 cm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Vida útil até: 15.000 h
- Diâmetro: 107,4 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 450
- Cor da luz: 4000
- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Regulação gradual - Não utilizar com regulador
- LED: Sim

- Potência da lâmpada incluída: 7
- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe II

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718696173824
- Peso líquido: 0,13 kg
- Peso bruto: 0,19 kg
- Altura: 8,8 cm
- Comprimento: 9,3 cm
- Largura: 9,3 cm



Data de publicação:
2025-03-11
Versão: 0.303

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.