

PHILIPS

Lâmpada

LED

7 W-60 W

E27

Branca quente

Intensidade não regulável



8718696472187



Uma lâmpada única

Formatos familiares que adora. Oferecem o aspeto clássico das lâmpadas incandescentes, ao mesmo tempo que utilizam cerca de 80% menos de energia. O ângulo de feixe largo permite uma distribuição geral e perfeita da luz.

Luz de alta qualidade

- Concebidos para o conforto dos seus olhos

Crie a iluminação certa para a sua casa

- Perfeita para iluminação geral de divisões

Levar a iluminação mais além

- Estilo vintage, tecnologia LED moderna

Destaques

Concebida para o conforto dos seus olhos



É fácil ver como a iluminação demasiado agressiva pode causar fadiga ocular. Se for demasiado brilhante, produz um efeito de

encadeamento. Se for demasiado suave, sentirá uma cintilação. Agora pode iluminar suavemente o seu mundo com LEDs concebidos para serem confortáveis para os olhos e criarem o ambiente perfeito na sua casa.

Perfeita para iluminação geral



Iluminação moderna com lâmpadas convencionais LED da Philips para iluminação geral, perfeita para iluminação geral de divisões.

Estilo "vintage", LED moderno

As lâmpadas LED Classic baseiam-se em tecnologia de poupança de energia LED standard. Agora pode desfrutar de uma lâmpada de estilo retro com tecnologia de ponta combinada com design "vintage".

Especificações

Características da lâmpada

- Formato: Lâmpada
- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Lâmpada não direcional
- Casquilho: E27
- Intensidade regulável: Não

Dimensões da lâmpada

- Altura: 10,6 cm
- Largura: 6 cm

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 20.000
- Vida útil nominal: 15.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700 K
- Fluxo luminoso nominal: 806 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea

Diversos

- EyeComfort: Sim

Outras características

- Eficiência: 115 lm/W

Informações da embalagem

- Família de produtos: EyeComfort
- EAN: 8718696472187
- EOC: 871869647218700
- Título do produto: LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/6

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.51
- Tensão: 220–240 V
- Potência: 7 W
- Potência equivalente: 60 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): E
- Consumo de energia kWh/1000 h: 7

Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 11 cm

Especificações técnicas

- Frequência: 50–60
- Número de registo EPREL: 1825132

Dimensões e peso da embalagem**[LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10]**

- EAN/UPC – produto: 8718696472187
- Peso líquido: 0,04 kg
- Peso bruto: 0,05 kg
- Altura: 10,7 cm
- Comprimento: 5,9 cm
- Largura: 5,9 cm

Dimensões e peso da embalagem**[LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/6]**

- EAN/UPC – produto: 8718696472187
- Peso líquido: 0,04 kg
- Peso bruto: 0,05 kg
- Altura: 10,7 cm
- Comprimento: 6 cm
- Largura: 6 cm



Data de publicação:
2025-09-17
Versão: 0.965

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com