

PHILIPS

Lâmpada

LED

8 W-60 W

E27


Branca quente

Intensidade não regulável



8718696586310

A
↑
G F
→



Experimente uma luz LED branca quente

As lâmpadas LED da Philips fornecem uma maravilhosa luz branca suave, com uma duração excepcionalmente longa e uma poupança de energia significativa imediata. Com um design puro e elegante, esta lâmpada é o substituto perfeito para as suas lâmpadas tradicionais foscas.

Luz de alta qualidade

- Concebidos para o conforto dos seus olhos

Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas antigas

- Formato e tamanho semelhantes aos de uma lâmpada incandescente convencional

Selecionar para uma solução sustentável

- Lâmpadas de longa duração - Duram até 15 anos

Destaques

LEDs delicados para os seus olhos



É fácil ver como a iluminação demasiado agressiva pode causar fadiga ocular. Se for demasiado brilhante, produz um efeito de encadeamento. Se for demasiado suave, sentirá uma cintilação. Agora

pode iluminar suavemente o seu mundo com LEDs concebidos para serem confortáveis para os olhos e criarem o ambiente perfeito na sua casa.

Substitui as lâmpadas incandescentes standard

Com o seu design maravilhoso e formato familiar, esta lâmpada LED economizadora é o substituto sustentável perfeito para as lâmpadas incandescentes tradicionais.

15.000 horas de vida útil nominal média



Com uma vida útil de até 15.000 horas, pode reduzir o incômodo de substituir frequentemente as suas lâmpadas e desfrutar de uma solução de iluminação perfeita durante mais de 15 anos.

Especificações

Características da lâmpada

- Formato: Lâmpada
- Intensidade regulável: Não
- Forma da lâmpada: Lâmpada não direcional
- Casquilho: E27

Dimensões da lâmpada

- Altura: 11 cm
- Largura: 6 cm

Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 a
- Fator de manutenção de lúmenes: 0.7
- Vida útil nominal: 15.000 h
- Número de ciclos de acendimento: 50.000

Características da luz

- Aplicação: Luz suave
- Índice de restituição cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700 K
- Categoria da cor da luz: Branca quente
- Fluxo luminoso nominal: 806 lm
- Tempo de acendimento: <0.5 s
- Período de acendimento até 60% de luz: Luz total instantânea

Diversos

- EyeComfort: Sim

Outras características

- Corrente da lâmpada: 75 mA

Informações da embalagem

- Família de produtos: EyeComfort

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.5
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 8 W
- Potência equivalente: 60 W
- Etiqueta de eficiência energética (EEL): F

Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 11 cm

Valores medidos

- Ângulo de feixe medido: 200 °
- Vida útil nominal: 15.000 h
- Fluxo luminoso medido: 806 lm
- Potência medida: 8 W

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz

A lâmpada

• Consistência da cor: 6

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718696586310
- Peso líquido: 0,360 kg
- Peso bruto: 0,462 kg
- Altura: 11,500 cm
- Comprimento: 12,700 cm
- Largura: 18,900 cm
- Número de material (12NC): 929001234391



Data de publicação:
2023-11-10
Versão: 0.845

© 2023 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com