

PHILIPS

Cápsula

Halogéneo

14 W (20 W)

G4

Branca quente



8718696828038



Luz brilhante fantástica

As lâmpadas tipo cápsula Halogen da Philips fornecem luz de halogéneo clara e brilhante, realçando o melhor do seu candeeiro. Todos os produtos Halogen da Philips têm uma intensidade da luz totalmente regulável.

Intensidade regulável

- A redução da intensidade da luz cria um ambiente acolhedor

Crie um ambiente acolhedor

- Luz brilhante e brilhante para criar um efeito de luz em casa

Arranque imediato

- Acendimento instantâneo

Destaques

A redução da intensidade da luz cria ambiente

Várias luzes numa divisão tornam o espaço mais vivo, visto que isto enfatiza os diferentes cantos e lados. Através da redução da intensidade de luz dos diferentes candeeiros, pode criar ambientes desde acolhedores a vibrantes.

Luz brilhante

A luz de halogéneo clara é brilhante, produzindo reflexos apelativos onde brilha, e sombras bem definidas onde não brilha. As lâmpadas de halogéneo da Philips conferem um efeito de luz decorativo ao seu espaço para dar vida à sua casa.

Acendimento instantâneo

Basta ligar o interruptor e a sua divisão fica inundada de luz. O arranque não é lento, não precisa de esperar - luz imediata.

Especificações

Características da lâmpada

- Formato: Cápsula
- Intensidade regulável: Sim
- Forma da lâmpada: Cápsula não direcional
- Casquilho: G4
- Tecnologia: Halogéneo

Dimensões da lâmpada

- Diâmetro: 10 mm
- Altura: 33 mm
- Largura: 9 mm

Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 2 a
- Fator de manutenção de lúmenes: 0,85
- Vida útil nominal: 2.000 h
- Número de ciclos de acendimento: 8.000

Características da luz

- Aplicação: Luz brilhante
- Índice de restituição cromática (IRC): 100
- Temperatura da cor: 2900 K
- Categoria da cor da luz: Branca quente
- Fluxo luminoso nominal: 225 lm
- Tempo de acendimento: 0 s
- Período de acendimento até 60% de luz: Luz total instantânea

Consumo de energia

- Fator de potência: 1
- Tensão: 12 V
- Potência: 14,3 W
- Etiqueta de eficiência energética (EEL): G

Valores medidos

- Vida útil nominal: 2.000 h
- Fluxo luminoso medido: 225 lm
- Potência medida: 14.3 W

Especificações técnicas

- Vida útil das lâmpadas: 2.000 h
- Formato: Cápsula
- Coordenada de cromaticidade Y: 0,407
- Coordenada de cromaticidade X: 0,444

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514334816
- Peso líquido: 0,002 kg
- Peso bruto: 0,008 kg
- Altura: 12,800 cm
- Comprimento: 2,500 cm
- Largura: 5,300 cm
- Número de material (12NC): 925723317111



Data de publicação:
2023-11-09
Versão: 0.668

© 2023 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com