

PHILIPS

Lâmpada

LED

9 W-60 W

E27

Branca quente



8718699635176



Iluminação LED brilhante

As lâmpadas LED da Philips fornecem uma luz de alta qualidade, uma vida útil excepcionalmente longa, e uma poupança de energia significativa e imediata.

Luz de alta qualidade

- Saiba mais sobre iluminação

Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas antigas

- Formato e tamanho semelhantes aos de uma lâmpada incandescente convencional

Destaques

Saiba mais sobre iluminação



Temperatura de cor: a luz pode ter diferentes temperaturas de cor,

indicadas em unidades denominadas Kelvin (K). As lâmpadas com um baixo valor Kelvin produzem uma luz quente e mais tranquila, enquanto aquelas que apresentam um valor Kelvin mais alto produzem uma luz fria e mais estimulante. CRI: o índice de composição de cores (CRI) é usado para descrever o efeito de uma fonte de luz no aspeto cromático. A luz solar natural tem um CRI de 100. O CRI das lâmpadas LED Philips é sempre

superior a 80, o que garante que as cores têm uma aparência verdadeira e natural.

Substitui as lâmpadas incandescentes standard

Com o seu design maravilhoso e formato familiar, esta lâmpada LED economizadora é o substituto sustentável perfeito para as lâmpadas incandescentes tradicionais.

Especificações

Características

- Intensidade regulável: Não
- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Lâmpada não direcional
- Casquilho: E27
- Tecnologia: LED
- Tipo de vidro: Fosca

Dimensões da lâmpada

- Altura: 10,5 cm
- Peso: 0,035 kg
- Largura: 6 cm

Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 a
- Fator de manutenção de lúmenes: 70%
- Vida útil nominal: 15.000 h
- Número de ciclos de acendimento: 50.000

Características da luz

- Ângulo de feixe: 180 °
- Consistência da cor: 6SDCM
- Índice de restituição cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700 K
- Categoria da cor da luz: Branca quente
- Fluxo luminoso nominal: 806 lm
- Tempo de acendimento: <0.5 s
- Período de acendimento até 60% de luz: Luz total instantânea

Outras características

- Corrente da lâmpada: 70 mA
- Eficiência: 89 lm/W

Informações da embalagem

- EAN: 8718699635176
- EOC: 871869963517600
- Título do produto: LED 60W A60 E27 WW FR ND 3CT/6 DISC-B

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.51
- Voltagem: 220-240 V
- Potência: 9 W
- Potência equivalente: 60 W

Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 10,5 cm

Valores medidos

- Ângulo de feixe medido: 180 °
- Vida útil nominal: 15.000 h
- Fluxo luminoso medido: 806 lm
- Potência medida: 9 W

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz



Data de publicação:
2023-11-09
Versão: 0.181

© 2023 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com