

PHILIPS

Plafon Moire 10 W

Plafons

2700 K

Branco

8718699681098



Luz LED confortável para os olhos

As luminárias LED Philips fornecem luz concebida para o conforto dos seus olhos

Efeito de luz

- Este plafon possui tecnologia de ótica entrelaçada, redistribuindo inteligentemente a luz para melhorar a sua experiência geral de iluminação. A lente deste equipamento possui uma microestrutura em pirâmide que difunde e distribui uniformemente a luz, tornando-a mais confortável para os olhos.

Fácil de experimentar

- Instalação fácil

Efeito de luz

- Distribuição uniforme da luz

Alta qualidade

- Fácil de limpar

Destaques

Ótica entrelaçada

Este plafon possui tecnologia de ótica entrelaçada, redistribuindo inteligentemente a luz para melhorar a sua experiência geral de iluminação. A lente deste equipamento possui uma microestrutura em pirâmide que difunde e distribui uniformemente a luz, tornando-a mais confortável para os olhos.

Instalação fácil

Uma instalação sem problemas. Basta fixar ou pendurar com segurança na parede ou no teto e ligar para a luminária fica pronta a ligar.

Distribuição uniforme da luz

Ilumine de um lado ao outro das divisões de maneira homogênea e uniforme.

Fácil de limpar

Os materiais regulares e fáceis de limpar permitem que a sua casa esteja sempre atrativa, desde o chão ao teto.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Redondo

Design e acabamento

- Cor: White
- Material: Plástico

Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 ano
- Fator de manutenção de lúmenes: 70%
- Número de ciclos de funcionamento: 15.000
- Vida útil nominal: 15.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não

Características da luz

- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700 K
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 2
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 100 lm/W

Diversos

- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório, Garagem
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Plafons
- EyeComfort: Sim

Outras características

- Corrente da lâmpada: 60 mA

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.5

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,21 kg
- Altura total: 50 mm
- Comprimento global: 240 mm
- Largura total: 240 mm

Assistência

- Garantia: 5 ano(s)

Especificações técnicas

- Diâmetro: 240 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 1000
- Cor da luz: 2700
- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- Código IP: IP20 | Proteção de dedos
- Classe de proteção: Classe II – Isolamento duplo

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8718699681098
- Peso líquido: 0,19 kg
- Peso bruto: 0,38 kg
- Altura: 28,2 cm
- Comprimento: 6,2 cm
- Largura: 28,2 cm



Data de publicação:
2025-08-30
Versão: 0.466

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com