

PHILIPS

Lâmpada

LED

10,5 W-100 W

E27

Luz branca fria



8718699691257



Uma lâmpada única

Formatos familiares que adora. Oferecem o aspeto clássico das lâmpadas incandescentes, ao mesmo tempo que utilizam cerca de 80% menos de energia. O ângulo de feixe largo permite uma distribuição geral e perfeita da luz.

Luz de alta qualidade

- Concebidos para o conforto dos seus olhos

Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas antigas

- Formato e tamanho semelhantes aos de uma lâmpada de halógeno convencional

Crie a iluminação certa para a sua casa

- Perfeita para iluminação geral de divisões

Levar a iluminação mais além

- Estilo vintage, tecnologia LED moderna

Destques

LEDs delicados para os seus olhos



É fácil ver como a iluminação demasiado agressiva pode causar fadiga ocular. Se for demasiado brilhante, produz um efeito de encadeamento. Se for demasiado suave, sentirá uma cintilação. Agora pode iluminar suavemente o seu mundo com LEDs concebidos para serem confortáveis para os olhos e criarem o ambiente perfeito na sua casa.

Substitui as lâmpadas de halogéneo convencionais



Com o seu design elegantemente delineado e dimensões familiares, esta é uma lâmpada LED convencional e economizadora de energia para uma iluminação moderna. O substituto sustentável perfeito para lâmpadas de halogéneo convencionais.

Estilo "vintage", LED moderno

As lâmpadas LED Classic baseiam-se em tecnologia de poupança de energia LED standard. Agora pode desfrutar de uma lâmpada de estilo retro com tecnologia de ponta combinada com design "vintage".

Perfeita para iluminação geral



Iluminação moderna com lâmpadas convencionais LED da Philips para iluminação geral, perfeita para iluminação geral de divisões.

Especificações

Características da lâmpada

- Intensidade regulável: Não
- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Lâmpada não direcional
- Casquilho: E27
- Tecnologia: LED
- Tipo de vidro: Fosca

Dimensões da lâmpada

- Altura: 10,4 cm
- Peso: 0,036 kg
- Largura: 6 cm

Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 a
- Fator de manutenção de lúmenes: 70%
- Vida útil nominal: 15.000 h
- Número de ciclos de acendimento: 20.000

Características da luz

- Consistência da cor: 6SDCM
- Índice de restituição cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 6500 K
- Categoria da cor da luz: luz branca fria
- Fluxo luminoso nominal: 1521 lm
- Tempo de acendimento: <0.5 s
- Período de acendimento até 60% de luz: Luz total instantânea

Diversos

- EyeComfort: Sim

Outras características

- Corrente da lâmpada: 90 mA
- Eficiência: 144 lm/W

Informações da embalagem

- EAN: 8718699691257
- EOC: 871869969125700
- Título do produto: LED classic 100W E27 CDL A60 FR ND1CT/10

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.52
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 10,5 W
- Potência equivalente: 100 W
- Etiqueta de eficiência energética (EEL): D

Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 10,4 cm

Valores medidos

- Vida útil nominal: 15.000 h
- Fluxo luminoso medido: 1521 lm
- Potência medida: 10.5 W

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz

A lâmpada

- Consistência da cor: 6

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718699691257
- Peso líquido: 0,030 kg
- Peso bruto: 0,052 kg
- Altura: 12,000 cm
- Comprimento: 6,600 cm
- Largura: 6,600 cm
- Número de material (12NC): 929002026631



Data de publicação:
2023-11-09
Versão: 0.302

© 2023 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com