

PHILIPS

Vela de filamento
transparente 40 W B35
E14 x4

LED

2700 K

470 lm

15.000 h



8718699696931



Concebida para ser vista

As lâmpadas LED transparentes tipo chama da Philips proporcionam um efeito de luz maravilhoso e cintilante e uma duração excepcionalmente longa. Maravilhosa tanto ligada como desligada, esta lâmpada combina na perfeição com candeeiros tipo lustre com encaixes pequenos (E14).

Luz de alta qualidade

- Luz branca quente, realmente semelhante à incandescente

Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas antigas

- Formato e tamanho semelhantes aos de uma vela incandescente

Levar a iluminação mais além

- Estilo vintage, tecnologia LED moderna

Destaques

Luz branca quente, realmente semelhante à incandescente



Esta lâmpada tem uma temperatura de cor de 2700 K, proporcionando-lhe um

ambiente acolhedor e tranquilo, perfeito para relaxar. Esta luz de 2700 K é ideal para design de iluminação doméstica.

Formato e tamanho semelhantes aos de uma vela incandescente

Com o seu design elegantemente delineado e dimensões familiares, esta é uma vela LED convencional e economizadora de energia para uma iluminação contemporânea. O substituto sustentável perfeito para velas incandescentes convencionais.

Estilo "vintage", LED moderno

As lâmpadas LED Classic baseiam-se em tecnologia de poupança de energia LED standard. Agora pode desfrutar de uma lâmpada de estilo retro com tecnologia de ponta combinada com design "vintage".

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Chama não direcional
- Casquilho: E14
- Intensidade regulável: Não
- Acabamento da lâmpada: Transparente
- Material da lâmpada: Vidro

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 20.000
- Vida útil nominal: 15.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700 K
- Fluxo luminoso nominal: 470 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 0.5
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 109 lm/W

Informações da embalagem

- EAN: 8718699696931
- EOC: 871869969693100
- Título do produto: LED classic 40W B35 E14 WW CL ND4PF/6DIS

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.52
- Tensão: 220-240 V
- Potência equivalente: 40 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): F
- Consumo de Energia: 4,3 W
- Consumo de energia kWh/1000 h: 5

Dimensões e peso do produto

- Altura total: 97 mm
- Comprimento global: 97 mm
- Largura total: 35 mm

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60
- Número de registo EPREL: 387402

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8718699696931
- Peso líquido: 0,06 kg
- Peso bruto: 0,1 kg
- Altura: 14,6 cm
- Comprimento: 6,2 cm
- Largura: 12,3 cm



Data de publicação:
2025-09-24
Versão: 0.482

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com