





# Luz LED confortável para os olhos

As luminárias LED Philips fornecem luz concebida para o conforto dos seus olhos.

# Fácil de experimentar

· Instalação fácil

# Efeito de luz

· Distribuição uniforme da luz

# Alta qualidade

- EyeComfort luz confortável para os seus olhos
- · Fácil de limpar

# Destaques

# Instalação fácil

Uma instalação sem problemas. Basta fixar ou pendurar com segurança na parede ou no teto e ligar para a luminária fica pronta a ligar.

#### Distribuição uniforme da luz

Ilumine de um lado ao outro das divisões de maneira homogénea e uniforme.

# **Eyecomfort**

A luz de fraca qualidade pode causar fadiga ocular. Com tantos de nós a passar mais tempo dentro de portas, é mais importante do que nunca iluminar a sua casa adequadamente. Os nossos produtos cumprem critérios de teste rigorosos, incluindo cintilação, efeito estroboscópico, encandeamento, restituição cromática e efeitos de regulação para assegurar que cumprem os requisito EveComfort. Além de oferecerem uma

luz confortável, as lâmpadas LED Philips assim se mantêm durante a sua vida útil com qualidade, emissão e cor da luz consistentes durante mais de uma década. Mude para uma luz confortável para os seus olhos. Os seus olhos vão agradecer-lhe.

## Fácil de limpar

Os materiais regulares e fáceis de limpar permitem que a sua casa esteja sempre atrativa, desde o chão ao teto.

# Especificações

### Características da lâmpada

· Utilização prevista: Interior

#### Design e acabamento

- · Cor: White
- · Material: Metal, Plástico

#### Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 15.000
- · Vida útil nominal: 15.000

# **Ambiental**

• Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

# Funcionalidade extra/acessório incl.

- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- · LEDs integrados: Sim
- · Controlo remoto incluído: Não

#### Características da luz

- · Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC):
  80
- · Temperatura da cor: 4000 K
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 2
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.):
  110 lm/W

## **Diversos**

- Concebida especialmente para:
   Quarto, Sala de estar, Sala de jantar,
   Cozinha, Escritório, Garagem
- · Estilo: Contemporâneo
- · Tipo: Plafons
- EyeComfort: Sim

#### **Outras características**

· Corrente da lâmpada: 60 mA

# Dimensões e peso do produto

- · Peso líquido: 0,22 kg
- · Altura total: 73 mm
- · Comprimento global: 250 mm
- Largura total: 250 mm

#### **Assistência**

· Garantia: 5 ano(s)

# Especificações técnicas

- · Diâmetro: 250 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 1100
- . Cor da luz: 4000
- · Alimentação elétrica: AC 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- · Código IP: IP20 | Proteção de dedos
- Classe de proteção: Classe I Com ligação à terra

# Dimensões e peso da embalagem

• EAN/UPC - produto: 8718699729059

Peso líquido: 0,22 kgPeso bruto: 0,45 kg

· Altura: 7,5 cm

• Comprimento: 28 cm

· Largura: 28 cm



Data de publicação: 2025-08-30 Versão: 0.330 © 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.