

## Plafon

Plafons

Moire CL200

White



8718699750510



## Luz LED confortável para os olhos

As luminárias LED Philips fornecem luz concebida para o conforto dos seus olhos.

### Efeito de luz

- Este plafon possui tecnologia de ótica entrelaçada, redistribuindo inteligentemente a luz para melhorar a sua experiência geral de iluminação. A lente deste equipamento possui uma microestrutura em pirâmide que difunde e distribui uniformemente a luz, tornando-a mais confortável para os olhos.

### Fácil de experimentar

- Instalação fácil

### Efeito de luz

- Distribuição uniforme da luz

### Alta qualidade

- Fácil de limpar

# Destaques

## Ótica entrelaçada

Este plafon possui tecnologia de ótica entrelaçada, redistribuindo inteligentemente a luz para melhorar a sua experiência geral de iluminação. A lente deste equipamento possui uma microestrutura em pirâmide que difunde e distribui uniformemente a luz, tornando-a mais confortável para os olhos.

## Instalação fácil

Uma instalação sem problemas. Basta fixar ou pendurar com segurança na parede ou no teto e ligar para a luminária fica pronta a ligar.

## Fácil de limpar

Os materiais regulares e fáceis de limpar permitem que a sua casa esteja sempre atrativa, desde o chão ao teto.

## Distribuição uniforme da luz

Ilumine de um lado ao outro das divisões de maneira homogénea e uniforme.

# Especificações

## Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Redondo

## Design e acabamento

- Cor: White
- Material: Plástico

## Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 ano
- Fator de manutenção de lúmenes: 70%
- Número de ciclos de funcionamento: 15.000
- Vida útil nominal: 15.000

## Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

## Funcionalidade extra/acessório incl.

- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não

## Características da luz

- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 4000 K
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 2
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 106 lm/W

## Diversos

- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório, Garagem
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Plafons
- EyeComfort: Sim

## Outras características

- Corrente da lâmpada: 40 mA

## Consumo de energia

- Fator de potência: 0.5

## Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,2 kg
- Altura total: 50 mm
- Comprimento global: 220 mm
- Largura total: 220 mm

## Assistência

- Garantia: 5 ano(s)

**Especificações técnicas**

- Diâmetro: 220 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 640
- Cor da luz: 4000
- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- Código IP: IP20 | Proteção de dedos
- Classe de proteção: Classe II – Isolamento duplo

**Dimensões e peso da embalagem**

- EAN/UPC – produto: 8718699750510
- Peso líquido: 0,18 kg
- Peso bruto: 0,45 kg
- Altura: 25,1 cm
- Comprimento: 6,2 cm
- Largura: 25,1 cm



Data de publicação:  
2025-09-24  
Versão: 0.366

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)