

# PHILIPS

Lâmpada de filamento fumada 11 W ST64 E27

LED

1800 K

100 lm

15.000 h



8718699759650



## Uma lâmpada única

As lâmpadas LED da Philips fornecem uma maravilhosa luz branca suave, uma duração longa e uma poupança de energia significativa imediata. Com um design moderno e elegante, esta lâmpada de intensidade de luz regulável é o substituto perfeito para as suas lâmpadas tradicionais foscas.

### Luz de alta qualidade

- Concebidos para o conforto dos seus olhos

### Levar a iluminação mais além

- Estilo vintage, tecnologia LED moderna

### Concebido para ser visto, bonito quando ligado e desligado

- Maravilhosa tanto ligada como desligada

# Destaques

## Concebida para o conforto dos seus olhos



É fácil ver como a iluminação demasiado agressiva pode causar fadiga ocular. Se for demasiado brilhante, produz um efeito de encadeamento. Se for demasiado

suave, sentirá uma cintilação. Agora pode iluminar suavemente o seu mundo com LEDs concebidos para serem confortáveis para os olhos e criarem o ambiente perfeito na sua casa.

## Estilo "vintage", LED moderno

As lâmpadas LED Classic baseiam-se em tecnologia de poupança de energia LED standard. Agora pode desfrutar de uma lâmpada de estilo retro com tecnologia de ponta combinada com design "vintage".

## Maravilhosa tanto ligada como desligada



"Esta lâmpada maravilhosa com filamento visível confere um toque de estiloe nostalgia a qualquer divisão. Maravilhosa tanto ligada como desligada."

# Especificações

## Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Lâmpada não direcional
- Casquillo: E27
- Intensidade regulável: Não
- Acabamento da lâmpada: fumo
- Material da lâmpada: Vidro

## Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 20.000
- Intervalo de temperatura ambiente: -20 a +40 °C
- Vida útil nominal: 15.000

## Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

## Garantia

- Período de garantia: 2.5 anos

## Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 1800 K
- Fluxo luminoso nominal: 100 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 0.5 s
- Código da cor: 818 | CCT of 1800K
- Temperatura de cor correlacionada (Nom.): 1800 K
- Fluxo Luminoso: 100 lm
- Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM): 0,4
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 43 lm/W

## Diversos

- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort
- Funcionalidades adicionais: Decorativo

## Outras características

- Em conformidade com RoHS da UE: Sim

**Informações da embalagem**

- EAN: 8718699759650
- EOC: 871869975965000
- Título do produto: LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4

**Potência**

- Fator de potência (Fração): 0.54

**Consumo de energia**

- Fator de potência: 0.54
- Tensão: 220-240 V
- Potência equivalente: 11 W
- Consumo de Energia: 2,3 W
- Consumo de energia kWh/1000 h: 3

**Dimensões e peso do produto**

- Altura total: 143 mm
- Comprimento global: 143 mm
- Largura total: 64 mm

**Valores medidos**

- Vida útil especificada: 15.000

**Especificações técnicas**

- Frequência: 50-60
- Diâmetro: 64 mm
- Regulável: Não
- Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3: 1
- Frequência de linha: 50 to 60
- Casquilho: E27
- pode ser utilizado em luminárias fechadas: No

**Dimensões e peso da embalagem**

- EAN/UPC – produto: 8718699759650
- Peso líquido: 0,04 kg
- Peso bruto: 0,07 kg
- Altura: 18,2 cm
- Comprimento: 7 cm
- Largura: 7 cm



Data de publicação:  
2025-09-13  
Versão: 0.340

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)