

PHILIPS

Lâmpada

LED


4,3 W - 40 W

E27

Branca fria



8718699762018



Iluminação LED brilhante com excelente qualidade de luz

As lâmpadas LED da Philips fornecem uma maravilhosa luz branca suave, com uma duração excepcionalmente longa e uma poupança de energia significativa imediata. Com um design puro e elegante, esta lâmpada é o substituto perfeito para as suas lâmpadas incandescentes transparentes.

Luz de alta qualidade

- Concebidos para o conforto dos seus olhos

Crie a iluminação certa para a sua casa

- Perfeita para iluminação geral de divisões

Destaques

LEDs delicados para os seus olhos



É fácil ver como a iluminação demasiado agressiva pode causar

fadiga ocular. Se for demasiado brilhante, produz um efeito de encadeamento. Se for demasiado suave, sentirá uma cintilação. Agora pode iluminar suavemente o seu mundo com LEDs concebidos para serem confortáveis para os olhos e criarem o ambiente perfeito na sua casa.

Perfeita para iluminação geral



Iluminação moderna com lâmpadas convencionais LED da Philips para iluminação geral, perfeita para iluminação geral de divisões.

Especificações

Características da lâmpada

- Intensidade regulável: Não
- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Lâmpada não direcional
- Casquilho: E27
- Tecnologia: LED
- Tipo de vidro: Transparente

Dimensões da lâmpada

- Altura: 10,6 cm
- Peso: 0,033 kg
- Largura: 6 cm

Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 a
- Fator de manutenção de lúmenes: 70%
- Vida útil nominal: 15.000 h
- Número de ciclos de acendimento: 20.000

Características da luz

- Consistência da cor: 6SDCM
- Índice de restituição cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 4000 K
- Categoria da cor da luz: Branco frio
- Fluxo luminoso nominal: 540 lm
- Tempo de acendimento: <0.5 s
- Período de acendimento até 60% de luz: Luz total instantânea
- Código da cor: 840 | CCT of 4000K

Diversos

- EyeComfort: Sim

Outras características

- Corrente da lâmpada: 40 mA
- Eficiência: 125 lm/W

Informações da embalagem

- EAN: 8718699762018
- EOC: 871869976201800
- Título do produto: LED classic 40W A60 E27 CW CL ND 1PF/10

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.41
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 4,3 W
- Potência equivalente: 40 W
- Etiqueta de eficiência energética (EEL): E

Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 10,6 cm

Valores medidos

- Vida útil nominal: 15.000 h
- Fluxo luminoso medido: 540 lm
- Potência medida: 4.3 W

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz

A lâmpada

- Consistência da cor: 6

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8718699762018
- Peso líquido: 0,030 kg
- Peso bruto: 0,054 kg
- Altura: 14,600 cm
- Comprimento: 6,500 cm
- Largura: 6,300 cm
- Número de material (12NC):
929001890628



Data de publicação:
2023-11-09
Versão: 0.340

© 2023 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com