

PHILIPS

Vela de filamento
transparente 60 W P45
E27

LED

2700 K

806 lm

15.000 h



8718699762315



Luz branca suave, sem comprometer a qualidade da luz

Formatos familiares que adora. Usam cerca de 85% menos de energia do que as lâmpadas tradicionais graças à tecnologia LED economizadora mais recente e duram dez vezes mais.

Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas antigas

- Formato e tamanho semelhantes aos de uma lâmpada incandescente convencional

Crie a iluminação certa para a sua casa

- Perfeita para equipamentos decorativos

Luz LED de alta qualidade que dura várias décadas

- Concebida para o conforto dos seus olhos

Destaques

Substitui as lâmpadas incandescentes convencionais



Com um design elegante e dimensões familiares, esta é uma lâmpada LED convencional de poupança de energia com iluminação contemporânea. A substituta sustentável perfeita para as lâmpadas incandescentes convencionais.

Perfeita para equipamentos decorativos



Iluminação contemporânea dos lustres LED da Philips para utilização em equipamentos decorativos, tais como lustres, ventiladores de teto, faixas de luz e candeeiros de pé.

Concebida para o conforto dos seus olhos



É fácil ver como a iluminação demasiado agressiva pode causar fadiga ocular. Se for demasiado brilhante, produz um efeito de encadeamento. Se for demasiado suave, sentirá uma cintilação. Agora pode iluminar suavemente o seu mundo com LEDs concebidos para serem confortáveis para os olhos e criarem o ambiente perfeito na sua casa.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Lustre não direcional
- Casquilho: E27
- Acabamento da lâmpada: Transparente
- Intensidade regulável: Não
- Material da lâmpada: Vidro

Dimensões da lâmpada

- Altura: 7,8 cm
- Largura: 4,5 cm

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 20.000
- Vida útil nominal: 15.000

Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700 K
- Fluxo luminoso nominal: 806 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea
- Código da cor: 827 | CCT of 2700K

Diversos

- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort

Outras características

- Eficiência: 124 lm/W

Informações da embalagem

- EAN: 8718699762315
- EOC: 871869976231500
- Título do produto: LED classic 60W E27 WW P45 CL ND RFSRT4

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.55
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 6,5 W
- Potência equivalente: 60 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): E
- Consumo de energia kWh/1000 h: 7

Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 7,8 cm

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz
- Número de registo EPREL: 1825189

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718699762315
- Peso líquido: 0,02 kg
- Peso bruto: 0,04 kg
- Altura: 12,7 cm
- Comprimento: 5,3 cm
- Largura: 6,3 cm



Data de publicação:
2025-05-24
Versão: 0.253

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com