

PHILIPS

Lâmpada de filamento
fosca 75 W A60 E27

LED

6500 K

1055 lm

15.000 h



8718699762599



Iluminação LED brilhante com excelente qualidade de luz

As lâmpadas LED da Philips fornecem uma maravilhosa luz branca suave, com uma duração excecionalmente longa e uma poupança de energia significativa imediata. Com um design puro e elegante, esta lâmpada é o substituto perfeito para as suas lâmpadas tradicionais foscas.

Luz de alta qualidade

- Concebidos para o conforto dos seus olhos

Crie a iluminação certa para a sua casa

- Perfeita para iluminação geral de divisões

Destaques

Concebida para o conforto dos seus olhos



É fácil ver como a iluminação demasiado agressiva pode causar

fadiga ocular. Se for demasiado brilhante, produz um efeito de encadeamento. Se for demasiado suave, sentirá uma cintilação. Agora pode iluminar suavemente o seu mundo com LEDs concebidos para serem confortáveis para os olhos e criarem o ambiente perfeito na sua casa.

Perfeita para iluminação geral



Iluminação moderna com lâmpadas convencionais LED da Philips para iluminação geral, perfeita para iluminação geral de divisões.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Lâmpada não direcional
- Casquilho: E27
- Acabamento da lâmpada: Fosca
- Intensidade regulável: Não
- Material da lâmpada: Vidro

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 20.000
- Vida útil nominal: 15.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 6500 K
- Fluxo luminoso nominal: 1055 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 0.5
- Código da cor: 865 | CCT of 6500K
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 124 lm/W

Diversos

- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort

Informações da embalagem

- EAN: 8718699762599
- EOC: 871869976259901
- Título do produto: LED classic 75W E27 CDL A60 FR ND SRT4

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.52
- Tensão: 220-240 V
- Potência equivalente: 75 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): E
- Consumo de Energia: 8,5 W
- Consumo de energia kWh/1000 h: 9

Dimensões e peso do produto

- Altura total: 104 mm
- Comprimento global: 104 mm
- Largura total: 60 mm

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60
- Número de registo EPREL: 387427

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718699762599
- Peso líquido: 0,03 kg
- Peso bruto: 0,05 kg
- Altura: 14,6 cm
- Comprimento: 6,5 cm
- Largura: 6,3 cm



Data de publicação:
2025-08-30
Versão: 0.321

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com