



8718699762858





# Luz branca suave, sem comprometer a qualidade da luz

Formatos familiares que adora. Usam cerca de 85% menos de energia do que as lâmpadas tradicionais graças à tecnologia LED economizadora mais recente e duram dez vezes mais.

#### Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas antigas

 Formato e tamanho semelhantes aos de uma lâmpada incandescente convencional

#### Crie a iluminação certa para a sua casa

· Perfeita para equipamentos decorativos

#### Luz LED de alta qualidade que dura várias décadas

· Concebida para o conforto dos seus olhos

# Destaques

## Substitui as lâmpadas incandescentes convencionais



Com um design elegante e dimensões familiares, esta é uma lâmpada LED convencional de poupança de energia com iluminação contemporânea. A substituta sustentável perfeita para as lâmpadas incandescentes convencionais.

## Perfeita para equipamentos decorativos



Iluminação contemporânea dos lustres LED da Philips para utilização em equipamentos decorativos, tais como lustres, ventiladores de teto, faixas de luz e candeeiros de pé.

### Concebida para o conforto dos seus olhos



É fácil ver como a iluminação demasiado agressiva pode causar fadiga ocular. Se for demasiado brilhante, produz um efeito de encadeamento. Se for demasiado suave, sentirá uma cintilação. Agora pode iluminar suavemente o seu mundo com LEDs concebidos para serem confortáveis para os olhos e criarem o ambiente perfeito na sua casa.

# Especificações

#### Características da lâmpada

- · Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Lustre não direcional
- · Casquilho: E27
- · Acabamento da lâmpada: Fosca
- · Intensidade regulável: Não
- · Material da lâmpada: Vidro

#### Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 20.000
- · Vida útil nominal: 15.000

#### **Ambiental**

 Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

#### Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC):
  80
- · Temperatura da cor: 2700 K
- · Fluxo luminoso nominal: 806 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 0.4
- · Código da cor: 827 | CCT of 2700K
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.):
   124 lm/W

#### **Diversos**

- · EyeComfort: Sim
- · Inovações LED: EyeComfort

#### Informações da embalagem

- EAN: 8718699762858
- EOC: 871869976285800
- Título do produto: LED classic 60W E27 WW P45 FR ND RFSRT4

#### Consumo de energia

• Fator de potência: 0.55

. Tensão: 220-240 V

· Potência equivalente: 60 W

 Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): E

· Consumo de Energia: 6,5 W

· Consumo de energia kWh/1000 h: 7

#### Dimensões e peso do produto

· Altura total: 78 mm

· Comprimento global: 78 mm

· Largura total: 45 mm

#### Especificações técnicas

· Frequência: 50-60

· Número de registo EPREL: 1825191

#### Dimensões e peso da embalagem

• EAN/UPC - produto: 8718699762858

Peso líquido: 0,02 kgPeso bruto: 0,04 kg

· Altura: 12,7 cm

• Comprimento: 5,3 cm

· Largura: 6,3 cm



Data de publicação: 2025-09-10 Versão: 0.307

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.