



# Iluminação LED brilhante com excelente qualidade de luz

As lâmpadas LED da Philips fornecem uma maravilhosa luz branca suave, com uma duração excecionalmente longa e uma poupança de energia significativa imediata. Com um design puro e elegante, esta lâmpada é o substituto perfeito para as suas lâmpadas tradicionais foscas.

#### Luz de alta qualidade

· Concebidos para o conforto dos seus olhos

#### Crie a iluminação certa para a sua casa

· Perfeita para iluminação geral de divisões

# Destaques

# Concebida para o conforto dos seus olhos



É fácil ver como a iluminação demasiado agressiva pode causar

fadiga ocular. Se for demasiado brilhante, produz um efeito de encadeamento. Se for demasiado suave, sentirá uma cintilação. Agora pode iluminar suavemente o seu mundo com LEDs concebidos para serem confortáveis para os olhos e criarem o ambiente perfeito na sua casa.

#### Perfeita para iluminação geral



Iluminação moderna com lâmpadas convencionais LED da Philips para iluminação geral, perfeita para iluminação geral de divisões.

# Especificações

#### Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Lâmpada não direcional
- · Casquilho: E27
- · Acabamento da lâmpada: Fosca
- · Intensidade regulável: Não
- · Material da lâmpada: Vidro

#### Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 20.000
- · Vida útil nominal: 15.000

#### **Ambiental**

 Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

#### Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC):
  80
- · Temperatura da cor: 4000 K
- · Fluxo luminoso nominal: 806 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 0.5
- · Código da cor: 840 | CCT of 4000K
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.):
  115 lm/W

### **Diversos**

- EyeComfort: Sim
- · Inovações LED: EyeComfort

#### Informações da embalagem

- EAN: 8718699763350
- EOC: 871869976335002
- Título do produto: LED classic 60W A60 E27 CW FR ND SRT4

#### Consumo de energia

- Fator de potência: 0.51
- Tensão: 220-240 V
- · Potência equivalente: 60 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): E
- · Consumo de Energia: 7 W
- · Consumo de energia kWh/1000 h: 7

## Dimensões e peso do produto

· Altura total: 106 mm

· Comprimento global: 106 mm

· Largura total: 60 mm

## Especificações técnicas

• Frequência: 50-60

· Número de registo EPREL: 1825144

## Dimensões e peso da embalagem

• EAN/UPC - produto: 8718699763350

Peso líquido: 0,03 kgPeso bruto: 0,05 kgAltura: 14,6 cm

• Comprimento: 6,5 cm

· Largura: 6,3 cm



Data de publicação: 2025-09-20 Versão: 0.318 © 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.