

PHILIPS

Vela de filamento
transparente 40 W P45
E27

LED

4000 K

470 lm

15.000 h



8718699764296



Iluminação LED brilhante com excelente qualidade de luz

As lâmpadas LED transparentes tipo vela da Philips proporcionam um efeito de luz maravilhoso e brilhante e uma duração excepcionalmente longa. Maravilhosa tanto ligada como desligada, esta lâmpada combina na perfeição com candeeiros tipo lustre com encaixes pequenos (E14).

Luz de alta qualidade

- Concebidos para o conforto dos seus olhos

Crie a iluminação certa para a sua casa

- Perfeita para equipamentos decorativos

Destaques

Concebida para o conforto dos seus olhos



É fácil ver como a iluminação demasiado agressiva pode causar

fadiga ocular. Se for demasiado brilhante, produz um efeito de encadeamento. Se for demasiado suave, sentirá uma cintilação. Agora pode iluminar suavemente o seu mundo com LEDs concebidos para serem confortáveis para os olhos e criarem o ambiente perfeito na sua casa.

Perfeita para equipamentos decorativos



Iluminação contemporânea dos lustres LED da Philips para utilização em equipamentos decorativos, tais como lustres, ventiladores de teto, faixas de luz e candeeiros de pé.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Lustre não direcional
- Casquilho: E27
- Intensidade regulável: Não

Dimensões da lâmpada

- Altura: 7,8 cm
- Largura: 4,5 cm

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 20.000
- Vida útil nominal: 15.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 4000 K
- Fluxo luminoso nominal: 470 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea
- Código da cor: 840 | CCT of 4000K

Diversos

- EyeComfort: Sim

Outras características

- Eficiência: 109 lm/W

Informações da embalagem

- EAN: 8718699764296
- EOC: 871869976429600
- Título do produto: LED classic 40W P45 E27 CW CL ND 1PF/10

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.41
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 4,3 W
- Potência equivalente: 40 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): F
- Consumo de energia kWh/1000 h: 5

Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 7,8 cm

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60
- Número de registo EPREL: 374894

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8718699764296
- Peso líquido: 0,02 kg
- Peso bruto: 0,04 kg
- Altura: 12,7 cm
- Comprimento: 5,3 cm
- Largura: 6,3 cm



Data de publicação:
2025-08-30
Versão: 0.421

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com