

# PHILIPS

Lâmpada

LED

5,5 W-40 W

E27

Branca quente



8718699770143



## Experimente uma luz LED branca suave

As lâmpadas LED da Philips fornecem uma maravilhosa luz branca suave, com uma duração excepcionalmente longa e uma poupança de energia significativa imediata. Com um design puro e elegante, esta lâmpada é o substituto perfeito para as suas lâmpadas tradicionais foscas.

### Luz de alta qualidade

- Concebidos para o conforto dos seus olhos

### Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas antigas

- Formato e tamanho semelhantes aos de uma lâmpada incandescente convencional

### Selecionar para uma solução sustentável

- Lâmpadas de longa duração - Duram até 15 anos

# Destques

## LEDs delicados para os seus olhos



É fácil ver como a iluminação demasiado agressiva pode causar fadiga ocular. Se for demasiado brilhante, produz um efeito de encadeamento. Se for demasiado suave, sentirá uma cintilação. Agora

pode iluminar suavemente o seu mundo com LEDs concebidos para serem confortáveis para os olhos e criarem o ambiente perfeito na sua casa.

## Substitui as lâmpadas incandescentes standard

Com o seu design maravilhoso e formato familiar, esta lâmpada LED economizadora é o substituto sustentável perfeito para as lâmpadas incandescentes tradicionais.

## 15.000 horas de vida útil nominal média



Com uma vida útil de até 15.000 horas, pode reduzir o incómodo de substituir frequentemente as suas lâmpadas e desfrutar de uma solução de iluminação perfeita durante mais de 15 anos.

# Especificações

## Características da lâmpada

- Intensidade regulável: Não
- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Lâmpada não direcional
- Casquilho: E27
- Tecnologia: LED
- Tipo de vidro: Fosca

## Dimensões da lâmpada

- Altura: 11 cm
- Peso: 0,046 kg
- Largura: 6 cm

## Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 a
- Fator de manutenção de lúmenes: 70%
- Vida útil nominal: 15.000 h
- Número de ciclos de acendimento: 50.000

## Características da luz

- Consistência da cor: 6SDCM
- Índice de restituição cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700 K
- Categoria da cor da luz: Branca quente
- Fluxo luminoso nominal: 470 lm
- Tempo de acendimento: <0.5 s
- Período de acendimento até 60% de luz: Luz total instantânea
- Código da cor: 827 | CCT of 2700K

## Diversos

- EyeComfort: Sim

## Outras características

- Corrente da lâmpada: 48 mA
- Eficiência: 85 lm/W

## Informações da embalagem

- EAN: 8718699770143
- EOC: 871869977014300
- Título do produto: LED 40W A60 E27 WW FR ND 2SRT6

#### Consumo de energia

- Fator de potência: 0.5
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 5,5 W
- Potência equivalente: 40 W
- Etiqueta de eficiência energética (EEL): F

#### Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 11 cm

#### Valores medidos

- Ângulo de feixe medido: 200 °
- Vida útil nominal: 15.000 h
- Fluxo luminoso medido: 470 lm
- Potência medida: 5.5 W

#### Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz

#### A lâmpada

- Consistência da cor: 6

#### Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718699770143
- Peso líquido: 0,060 kg
- Peso bruto: 0,102 kg
- Altura: 14,600 cm
- Comprimento: 6,500 cm
- Largura: 13,000 cm
- Número de material (12NC): 929001234234



Data de publicação:  
2023-11-09  
Versão: 0.222

© 2023 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)