



Iluminação LED brilhante com excelente qualidade de luz

As lâmpadas LED da Philips fornecem uma luz branca fria, com uma duração excepcionalmente longa e uma poupança de energia significativa imediata. Com um design puro e elegante, esta lâmpada é a substituta perfeita para as suas lâmpadas tradicionais foscas.

Luz de alta qualidade

· Concebidos para o conforto dos seus olhos

Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas antigas

 Formato e tamanho semelhantes aos de uma lâmpada incandescente convencional

Selecionar para uma solução sustentável

· Lâmpadas de longa duração - Duram até 15 anos

Destaques

Concebida para o conforto dos seus olhos



É fácil ver como a iluminação demasiado agressiva pode causar fadiga ocular. Se for demasiado brilhante, produz um efeito de encadeamento. Se for demasiado suave, sentirá uma cintilação. Agora pode iluminar suavemente o seu mundo com LEDs concebidos para serem confortáveis para os olhos e

criarem o ambiente perfeito na sua casa.

Substitui as lâmpadas incandescentes convencionais



Com um design elegante e dimensões familiares, esta é uma lâmpada LED convencional de poupança de energia com iluminação contemporânea. A substituta sustentável perfeita para as lâmpadas incandescentes convencionais.

15.000 horas de vida útil nominal média



Com uma vida útil de até 15.000 horas, pode reduzir o incómodo de substituir frequentemente as suas lâmpadas e desfrutar de uma solução de iluminação perfeita durante mais de 15 anos.

Especificações

Características da lâmpada

- · Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Lâmpada não direcional
- · Casquilho: E27
- · Acabamento da lâmpada: Fosca
- · Intensidade regulável: Não
- · Material da lâmpada: Plástico

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- · Vida útil nominal: 15.000

Ambiental

• Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Características da luz

- Ângulo de feixe: 240 °
- Índice de Restituição Cromática (IRC):
- · Temperatura da cor: 4000 K
- · Fluxo luminoso nominal: 1050 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 0.5
- · Código da cor: 840 | CCT of 4000K
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.):
 110 lm/W

Informações da embalagem

- EAN: 8718699771393
- EOC: 871869977139302
- Título do produto: LED Stick 75W T38 E27 CW FR ND SRT4

Consumo de energia

• Fator de potência: 0.51

. Tensão: 220-240 V

· Potência equivalente: 75 W

• Etiqueta de Eficiência Energética

(EEL): E

· Consumo de Energia: 9,5 W

· Consumo de energia kWh/1000 h: 10

Dimensões e peso do produto

· Altura total: 114,3 mm

· Comprimento global: 114,3 mm

· Largura total: 37,2 mm

Especificações técnicas

· Frequência: 50-60

· Número de registo EPREL: 415170

Dimensões e peso da embalagem

• EAN/UPC - produto: 8718699771393

Peso líquido: 0,03 kgPeso bruto: 0,05 kg

• Altura: 14,6 cm

• Comprimento: 4,6 cm

· Largura: 6,3 cm



Data de publicação: 2025-08-30 Versão: 0.331 © 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.