

PHILIPS

Vela 15 W T25 E14

LED

2700 K

150 lm

15.000 h



8718699771935



Lâmpada LED de última geração para a casa

Esta lâmpada LED da Philips fornece uma maravilhosa luz extra quente, com uma duração excepcionalmente longa e uma poupança de energia significativa imediata. Com a temperatura de cor de uma chama, esta lâmpada é a escolha perfeita para uma atmosfera acolhedora.

Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas antigas

- Formato e tamanho semelhantes aos de uma lâmpada incandescente convencional

Selecionar para uma solução sustentável

- Lâmpadas de longa duração - Duram até 15 anos

Levar a iluminação mais além

- Para utilização em frigoríficos e congeladores

Destaques

Substitui as lâmpadas incandescentes convencionais



Com um design elegante e dimensões familiares, esta é uma lâmpada LED convencional de poupança de energia com iluminação contemporânea. A substituta sustentável perfeita para as

lâmpadas incandescentes convencionais.

15.000 horas de vida útil nominal média



Com uma vida útil de até 15.000 horas, pode reduzir o incómodo de substituir frequentemente as suas lâmpadas e desfrutar de uma solução de iluminação perfeita durante mais de 15 anos.

Lâmpada de eletrodomésticos para finalidades especiais

As lâmpadas para frigorífico da Philips podem ser utilizadas em frigoríficos, congeladores e locais semelhantes sujeitos a temperaturas de funcionamento baixas. Substitua facilmente as lâmpadas dos seus aparelhos por uma lâmpada para frigorífico da Philips, para obter uma longa vida útil.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Lustre não direcional
- Casquilho: E14
- Acabamento da lâmpada: Fosca
- Intensidade regulável: Não
- Material da lâmpada: Plástico

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700 K
- Fluxo luminoso nominal: 150 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 0.5
- Código da cor: 827 | CCT of 2700K
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 88 lm/W

Diversos

- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort

Informações da embalagem

- EAN: 8718699771935
- EOC: 871869977193500
- Título do produto: LED 15W T25 E14 WW FR ND 1PF/12

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.4
- Tensão: 220-240 V
- Potência equivalente: 15 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): F
- Consumo de Energia: 1,7 W
- Consumo de energia kWh/1000 h: 2

Dimensões e peso do produto

- Altura total: 59 mm
- Comprimento global: 59 mm
- Largura total: 25 mm

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60
- Número de registo EPREL: 391879

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718699771935
- Peso líquido: 0,01 kg
- Peso bruto: 0,02 kg
- Altura: 12,7 cm
- Comprimento: 2,5 cm
- Largura: 6,3 cm



Data de publicação:
2025-09-13
Versão: 0.539

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com