

# PHILIPS

Foco 120 W R7S

LED

3000 K


2000 lm

15.000 h

Regulação



8718699773694



## Luz LED linear de intensidade regulável com um feixe de 300 graus

Este LED linear inovador é o substituto perfeito para lâmpadas de halogéneo R7S, superando-as significativamente em termos de eficiência energética.

### Luz de alta qualidade

- Luz fria e energizante

# Destaques

## 3500K [lâmpadas LED]



Esta lâmpada tem uma temperatura de cor de 3500 K, proporcionando-lhe uma luz fria e estimulante, perfeita para criar um ambiente convidativo para receber amigos ou descontrair com um livro.

# Especificações

## Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Refletor não direcional
- Casquilho: R7s
- Acabamento da lâmpada: Transparente
- Intensidade regulável: Sim
- Material da lâmpada: Plástico

## Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000

## Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

## Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 3000 K
- Fluxo luminoso nominal: 2000 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 0,5
- Código da cor: 830 | CCT of 3000K
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 142 lm/W

## Diversos

- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: Regulável

## Informações da embalagem

- EAN: 8718699773694
- EOC: 871869977369400
- Título do produto: LED 120W R7S 118mm WH D SRT4

## Consumo de energia

- Fator de potência: 0,8
- Tensão: 220-240 V
- Potência equivalente: 120 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): D
- Consumo de Energia: 14 W
- Consumo de energia kWh/1000 h: 14

## Dimensões e peso do produto

- Altura total: 118 mm
- Comprimento global: 118 mm
- Largura total: 29 mm

## Especificações técnicas

- Frequência: 50-60
- Número de registo EPREL: 397582

## Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718699773694
- Peso líquido: 0,09 kg
- Peso bruto: 0,11 kg
- Altura: 14,6 cm
- Comprimento: 3 cm
- Largura: 6,3 cm



Data de publicação:  
2025-09-17  
Versão: 0.519

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)