

PHILIPS

Foco 150 W R7S

LED

3000 K


2460 lm

15.000 h

Regulação



8718699774011



Luz LED linear de intensidade regulável com um feixe de 300 graus

Este LED linear inovador é o substituto perfeito para lâmpadas de halogéneo R7S, superando-as significativamente em termos de eficiência energética.

Luz de alta qualidade

- Luz fria e energizante

Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas antigas

- Formato e tamanho semelhantes aos de uma lâmpada linear de halogéneo

Selecionar para uma solução sustentável

- Tubos com vida útil longa – duram até 15 anos
- Economiza até 90% de energia

Destques

3500K [lâmpadas LED]



Esta lâmpada tem uma temperatura de cor de 3500 K, proporcionando-lhe uma luz fria e estimulante, perfeita para criar um ambiente convidativo para receber amigos ou descontraír com um livro.

Substitui a lâmpada linear de halogéneo



Com o seu design elegantemente delineado e dimensões familiares, esta lâmpada LED linear para uma iluminação moderna. O substituto sustentável perfeito para lâmpadas lineares de halogéneo convencionais.

15.000 horas de vida útil nominal média



Graças a uma vida útil de até 15 000 horas, não terá de substituir os tubos com tanta frequência e poderá desfrutar de uma solução de iluminação perfeita durante mais de 15 anos.

Economiza até 90% de energia



Desfrute da poupança de energia dos LEDs sem sacrificar qualidade de luz. Poupe instantaneamente mais de 90% de energia substituindo as suas atuais lâmpadas de halogéneo ou incandescentes

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Refletor não direcional
- Casquilho: R7s
- Acabamento da lâmpada: Transparente
- Intensidade regulável: Sim
- Material da lâmpada: Plástico

Dimensões da lâmpada

- Altura: 11,8 cm
- Largura: 4,2 cm

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000

Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 3000 K
- Fluxo luminoso nominal: 2460 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea
- Código da cor: 830 | CCT of 3000K

Diversos

- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: Regulável

Outras características

- Eficiência: 140 lm/W

Informações da embalagem

- EAN: 8718699774011
- EOC: 871869977401100
- Título do produto: LED 150W R7S 118mm WH D SRT4

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.9
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 17,5 W
- Potência equivalente: 150 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): D
- Consumo de energia kWh/1000 h: 18

Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 11,8 cm

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz
- Número de registo EPREL: 397597

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718699774011
- Peso líquido: 0,14 kg
- Peso bruto: 0,17 kg
- Altura: 14,6 cm
- Comprimento: 3 cm
- Largura: 6,3 cm



Data de publicação:
2025-05-24
Versão: 0.455

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com