

# PHILIPS

Lâmpada

LED

8 W-60 W

E27

Branca quente



8718699775513



## Iluminação LED brilhante

As lâmpadas LED da Philips fornecem uma luz de alta qualidade, uma vida útil excepcionalmente longa, e uma poupança de energia significativa e imediata.

### Luz de alta qualidade

- Saiba mais sobre iluminação

### Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas antigas

- Formato e tamanho semelhantes aos de uma lâmpada incandescente convencional

### Selecionar para uma solução sustentável

- Melhor para a sua carteira e o planeta

# Destaques

## Saiba mais sobre iluminação



Temperatura de cor: a luz pode ter diferentes temperaturas de cor, indicadas em unidades denominadas Kelvin (K). As lâmpadas com um baixo

valor Kelvin produzem uma luz quente e mais tranquila, enquanto aquelas que apresentam um valor Kelvin mais alto produzem uma luz fria e mais estimulante. CRI: o índice de composição de cores (CRI) é usado para descrever o efeito de uma fonte de luz no aspeto cromático. A luz solar natural tem um CRI de 100. O CRI das lâmpadas LED Philips é sempre superior a 80, o que garante que as cores têm uma aparência verdadeira e natural.

## Substitui as lâmpadas incandescentes standard

Com o seu design maravilhoso e formato familiar, esta lâmpada LED economizadora é o substituto sustentável perfeito para as lâmpadas incandescentes tradicionais.

## Poupança de energia de até 90%

A tecnologia LED permite poupar até 90% de energia em comparação com uma lâmpada convencional. Portanto, compensa o investimento e poupa-lhe dinheiro ano após ano. E também ajuda a proteger o ambiente.

# Especificações

## Características da lâmpada

- Intensidade regulável: Não
- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Lâmpada não direcional
- Casquilho: E27

## Dimensões da lâmpada

- Altura: 10,8 cm
- Largura: 6 cm

## Duração

- Vida útil nominal: 15.000 h
- Número de ciclos de funcionamento: 50.000

## Características da luz

- Color rendering index (CRI): 80
- Temperatura da cor: 2700 K
- Fluxo luminoso nominal: 806 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea
- Código da cor: 827 | CCT of 2700K

## Outras características

- Eficiência: 100 lm/W

## Informações da embalagem

- EAN: 8718699775513
- EOC: 871869977551300
- Título do produto: LED 60W A60 E27 WW FR ND 6PF/6 DISC

## Consumo de energia

- Fator de potência: 0.54
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 8 W
- Potência equivalente: 60 W
- Etiqueta de eficiência energética (EEL): F

## Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 10,8 cm

## Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz
- Número de registo EPREL: 397611
- Referência de medição de fluxo: Sphere

## A lâmpada

- Consistência da cor: 6



Data de publicação:  
2023-12-05  
Versão: 0.423

© 2023 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)