

PHILIPS

Foco (intensidade de luz regulável)

LED

17,5 W-150 W


R7s

Branca fria

Regulação



8718699775896



Luz LED linear de intensidade regulável com um feixe de 300 graus

Este LED linear inovador é o substituto perfeito para lâmpadas de halogéneo R7S, superando-as significativamente em termos de eficiência energética.

Luz de alta qualidade

- Luz branca fria

Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas antigas

- Formato e tamanho semelhantes aos de um globo de halogéneo
- Formato e tamanho semelhantes aos de uma lâmpada linear de halogéneo

Destaques

Luz branca fria



Esta lâmpada tem uma temperatura de cor de 4000 K, proporcionando-lhe uma luz fria, fresca e viva.

Substitui o refletor de halogênio



Com o seu design elegantemente delineado e dimensões familiares, esta é uma cápsula LED para uma iluminação contemporânea. O substituto sustentável perfeito para focos de halogéneo tradicionais.

Substitui a lâmpada linear de halogéneo



Com o seu design elegantemente delineado e dimensões familiares, esta lâmpada LED linear para uma iluminação moderna. O substituto sustentável perfeito para lâmpadas lineares de halogéneo convencionais.

Especificações

Características da lâmpada

- Intensidade regulável: Apenas com reguladores específicos
- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Refletor não direcional
- Casquilho: R7S
- Tecnologia: LED

Dimensões da lâmpada

- Altura: 11,8 cm
- Peso: 0,16 kg
- Largura: 4,2 cm

Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 a
- Fator de manutenção de lúmenes: 70%
- Vida útil nominal: 15.000 h
- Número de ciclos de acendimento: 50.000

Características da luz

- Consistência da cor: 6SDCM
- Índice de restituição cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 4000 K
- Categoria da cor da luz: Branco frio
- Fluxo luminoso nominal: 2460 lm
- Tempo de acendimento: <0.5 s
- Período de acendimento até 60% de luz: Luz total instantânea
- Código da cor: 840 | CCT of 4000K

Diversos

- EyeComfort: Não

Outras características

- Corrente da lâmpada: 90 mA
- Eficiência: 140 lm/W

Informações da embalagem

- EAN: 8718699775896
- EOC: 871869977589600
- Título do produto: LED 150W R7S 118mm CW D 1PF/12

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.9
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 17,5 W
- Potência equivalente: 150 W
- Etiqueta de eficiência energética (EEL): D

Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 11,8 cm

Valores medidos

- Vida útil nominal: 15.000 h
- Fluxo luminoso medido: 2460 lm
- Potência medida: 17.5 W

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz

A lâmpada

- Consistência da cor: 6

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718699775896
- Peso líquido: 0,142 kg
- Peso bruto: 0,166 kg
- Altura: 14,600 cm
- Comprimento: 3,000 cm
- Largura: 6,300 cm
- Número de material (12NC): 929002016761



Data de publicação:
2023-11-09
Versão: 0.292

© 2023 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com