

# PHILIPS

Foco 50 W PAR16  
GU10 x2

LED

4000 K

390 lm

15.000 h



8718699776299



## Experimente uma luz LED branca suave

Esta lâmpada LED da Philips fornece uma maravilhosa luz extra quente, com uma duração excepcionalmente longa e uma poupança de energia significativa imediata. Com a temperatura de cor de uma chama, esta lâmpada é a escolha perfeita para uma atmosfera acolhedora.

### Luz de alta qualidade

- Luz branca fria

### Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas antigas

- Formato e tamanho semelhantes aos de um refletor de halogéneo

### Crie a iluminação certa para a sua casa

- Perfeito para iluminação de acentuação

# Destaques

## Luz branca fria



Esta lâmpada tem uma temperatura de cor de 4000 K, proporcionando-lhe uma luz fria, fresca e viva.

## Perfeito para iluminação de acentuação



Iluminação moderna com um fluxo luminoso de ângulo amplo familiar (36 graus), este foco LED é adequado a iluminação de acentuação e iluminação geral. Pode ser utilizado em aplicações encastradas e iluminação em calha, sendo ideal para utilização em cozinhas, iluminação de ilhas de cozinha, salas de estar e salas de jantar.

## Substitui o foco de halogéneo



Com o seu design elegantemente delineado e dimensões familiares, este é um refletor LED para uma iluminação moderna. O substituto sustentável perfeito para refletores de halogéneo tradicionais.

# Especificações

## Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Refletor direcional
- Casquilho: GU10
- Acabamento da lâmpada: Transparente
- Intensidade regulável: Não
- Material da lâmpada: Vidro

## Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000

## Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

**Características da luz**

- Ângulo de feixe: 36 °
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 4000 K
- Fluxo luminoso nominal: 390 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 0,5
- Código da cor: 840 | CCT of 4000K
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 84 lm/W

**Diversos**

- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort

**Informações da embalagem**

- EAN: 8718699776299
- EOC: 871869977629900
- Título do produto: LEDClassic 50W GU10 CW 36D ND 2SRT6

**Consumo de energia**

- Fator de potência: 0,5
- Tensão: 220–240 V
- Potência equivalente: 50 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): F
- Consumo de Energia: 4,6 W
- Consumo de energia kWh/1000 h: 5

**Dimensões e peso do produto**

- Altura total: 54 mm
- Comprimento global: 54 mm
- Largura total: 50 mm

**Valores medidos**

- Intensidade de pico nominal: 770 cd

**Especificações técnicas**

- Frequência: 50–60
- Número de registo EPREL: 391859

**Dimensões e peso da embalagem**

- EAN/UPC – produto: 8718699776299
- Peso líquido: 0,09 kg
- Peso bruto: 0,12 kg
- Altura: 12,7 cm
- Comprimento: 5,3 cm
- Largura: 8,5 cm



Data de publicação:  
2025-09-13  
Versão: 0.294

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)