

PHILIPS

Foco 100 W R7S

LED

4000 K

1800 lm

15.000 h

Regulação



8718699780395



Luz LED linear de intensidade regulável com um feixe de 300 graus

Este LED linear inovador é o substituto perfeito para lâmpadas de halógeno R7S, superando-as significativamente em termos de eficiência energética.

Luz de alta qualidade

- Luz branca fria

Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas antigas

- Formato e tamanho semelhantes aos de um globo de halógeno
- Formato e tamanho semelhantes aos de uma lâmpada linear de halógeno

Destaques

Luz branca fria



Esta lâmpada tem uma temperatura de cor de 4000 K, proporcionando-lhe uma luz fria, fresca e viva.

Substitui o refletor de halogénio



Com o seu design elegantemente delineado e dimensões familiares, esta é uma cápsula LED para uma iluminação contemporânea. O substituto sustentável perfeito para focos de halogéneo tradicionais.

Substitui a lâmpada linear de halogéneo



Com o seu design elegantemente delineado e dimensões familiares, esta lâmpada LED linear para uma iluminação moderna. O substituto sustentável perfeito para lâmpadas lineares de halogéneo convencionais.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Refletor não direcional
- Casquilho: R7s
- Acabamento da lâmpada: Transparente
- Intensidade regulável: Sim
- Material da lâmpada: Plástico

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 4000 K
- Fluxo luminoso nominal: 1800 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 0.5
- Código da cor: 840 | CCT of 4000K
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 128 lm/W

Diversos

- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: Regulável

Informações da embalagem

- EAN: 8718699780395
- EOC: 871869978039501
- Título do produto: LED 100W R7S 118mm CW D 1PF SRT4

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.8
- Tensão: 220-240 V
- Potência equivalente: 100 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): E
- Consumo de Energia: 14 W
- Consumo de energia kWh/1000 h: 14

Dimensões e peso do produto

- Altura total: 118 mm
- Comprimento global: 118 mm
- Largura total: 29 mm

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60
- Número de registo EPREL: 397579

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718699780395
- Peso líquido: 0,14 kg
- Peso bruto: 0,17 kg
- Altura: 14,6 cm
- Comprimento: 3 cm
- Largura: 6,3 cm



Data de publicação:
2025-08-30
Versão: 0.317

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com