



Do anoitecer ao amanhecer

A lâmpada LED Dusk to Dawn da Philips foi concebida para poupar ainda mais energia do que os LED normais, ligando-se e desligando-se de acordo com o nível de luz natural, fornecendo assim luz de segurança durante a noite e desligando-se com a luz do dia.

Levar a iluminação mais além

· Sensor de luz de ativação/desativação automática incorporado

Luz LED de alta qualidade que dura várias décadas

· Concebida para o conforto dos seus olhos

Destaques

Sensor de dia/noite



Com o seu sensor de luz automático incorporado, esta lâmpada liga-se automaticamente quando o sol se põe e desliga-se ao nascer do dia.

Concebida para o conforto dos seus olhos



É fácil ver como a iluminação demasiado agressiva pode causar fadiga ocular. Se for demasiado brilhante, produz um efeito de encadeamento. Se for demasiado suave, sentirá uma cintilação. Agora pode iluminar suavemente o seu mundo com LEDs concebidos para serem confortáveis para os olhos e criarem o ambiente perfeito na sua casa.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Lâmpada não direcional
- · Casquilho: E27
- · Intensidade regulável: Não
- · Acabamento da lâmpada: Fosca
- · Material da lâmpada: Plástico

Duração

- Número de ciclos de funcionamento:
 50 000
- · Vida útil nominal: 15.000

Ambiental

• Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Garantia

· Período de garantia: 2 anos

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC):
 80
- · Temperatura da cor: 4000 K
- · Fluxo luminoso nominal: 806 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 0.5 s
- · Código da cor: 840 | CCT of 4000K
- Temperatura de cor correlacionada (Nom.): 4000 K
- Fluxo Luminoso: 806 lm
- Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM): 0,4
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 124,00 lm/W

Diversos

- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort

Outras características

• Em conformidade com RoHS da UE: Sim

Informações da embalagem

- EAN: 8718699782719
- EOC: 871869978271900
- Título do produto: LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4

Potência

· Fator de potência (Fração): 0.7

Consumo de energia

• Fator de potência: 0.7

· Tensão: 230 V

· Potência equivalente: 60 W

 Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): E

· Consumo de Energia: 6,5 W

· Consumo de energia kWh/1000 h: 7

Dimensões e peso do produto

· Altura total: 114 mm

· Comprimento global: 114 mm

· Largura total: 62 mm

Valores medidos

· Vida útil especificada: 15.000

Especificações técnicas

• Frequência: 50

· Diâmetro: 62 mm

· Número de registo EPREL: 391895

Referência de medição de fluxo:
 Sphere

· Regulável: Não

 Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3:1

· Frequência de linha: 50

· Casquilho: E27

· pode ser utilizado em luminárias

fechadas: No

Dimensões e peso da embalagem

• EAN/UPC - produto: 8718699782719

Peso líquido: 0,03 kgPeso bruto: 0,05 kgAltura: 14.6 cm

• Comprimento: 6,5 cm

· Largura: 6,3 cm



Data de publicação: 2025-09-13 Versão: 0.420 © 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.