PHILIPS

# Lâmpada 60 W A60 E27

LED

2700 K

806 lm

15.000 h

8718699782733

A ↑ G F

# Experimente uma luz LED branca suave

As lâmpadas LED da Philips fornecem uma maravilhosa luz branca suave, com uma duração excepcionalmente longa e uma poupança de energia significativa imediata. Com um design puro e elegante, esta lâmpada é o substituto perfeito para as suas lâmpadas tradicionais foscas.

### Luz de alta qualidade
- Concebidos para o conforto dos seus olhos

### Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas antigas
- Formato e tamanho semelhantes aos de uma lâmpada incandescente convencional

### Selecionar para uma solução sustentável
- Lâmpadas de longa duração - Duram até 15 anos

# Destaques

### Concebida para o conforto dos seus olhos

É fácil ver como a iluminação demasiado agressiva pode causar fadiga ocular. Se for demasiado brilhante, produz um efeito de encadeamento. Se for demasiado suave, sentirá uma cintilação. Agora pode iluminar suavemente o seu mundo com LEDs concebidos para serem confortáveis para os olhos e criarem o ambiente perfeito na sua casa.

### Substitui as lâmpadas incandescentes convencionais

Com um design elegante e dimensões familiares, esta é uma lâmpada LED convencional de poupança de energia com iluminação contemporânea. A substituta sustentável perfeita para as lâmpadas incandescentes convencionais.

### 15.000 horas de vida útil nominal média

Com uma vida útil de até 15.000 horas, pode reduzir o incómodo de substituir frequentemente as suas lâmpadas e desfrutar de uma solução de iluminação perfeita durante mais de 15 anos.

# Especificações

### Características da lâmpada
- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Lâmpada não direcional
- Casquilho: E27
- Acabamento da lâmpada: Fosca
- Intensidade regulável: Não
- Material da lâmpada: Plástico

### Dimensões da lâmpada
- Altura: 12,2 cm
- Largura: 6,3 cm

### Duração
- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000

### Ambiental
- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

### Características da luz
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700 K
- Fluxo luminoso nominal: 806 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea
- Código da cor: 827 | CCT of 2700K

### Diversos
- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort

### Outras características
- Eficiência: 100 lm/W

### Informações da embalagem
- EAN: 8718699782733
- EOC: 871869978273300
- Título do produto: LED Sensor 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4

### Consumo de energia
- Fator de potência: 0.5
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 8 W
- Potência equivalente: 60 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): F
- Consumo de energia kWh/1000 h: 8

### Dimensões e peso do produto
- Comprimento: 12,2 cm

### Especificações técnicas
- Frequência: 50-60 Hz
- Número de registo EPREL: 391902

### Dimensões e peso da embalagem
- EAN/UPC - produto: 8718699782733
- Peso líquido: 0,06 kg
- Peso bruto: 0,1 kg
- Altura: 14,6 cm
- Comprimento: 6,5 cm
- Largura: 6,3 cm

Data de publicação:
2025-05-24
Versão: 0.326

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

**www.lighting.philips.com**