

# PHILIPS

Vela e lustre

LED

2,1 W-25 W

E14

Branca quente



8718699783334



## Experimente uma luz LED branca quente

As lâmpadas LED da Philips fornecem uma maravilhosa luz branca suave, com uma duração excepcionalmente longa e uma poupança de energia significativa imediata. Com um design puro e elegante, esta lâmpada é o substituto perfeito para as suas lâmpadas tradicionais foscas.

### Luz de alta qualidade

- Concebidos para o conforto dos seus olhos

### Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas antigas

- Formato e tamanho semelhantes aos de uma lâmpada incandescente convencional

### Selecionar para uma solução sustentável

- Lâmpadas de longa duração - Duram até 15 anos

# Destaques

## Concebida para o conforto dos seus olhos



É fácil ver como a iluminação demasiado agressiva pode causar fadiga ocular. Se for demasiado brilhante, produz um efeito de encadeamento. Se for demasiado suave, sentirá uma cintilação. Agora pode iluminar suavemente o seu mundo com LEDs concebidos para serem confortáveis para os olhos e

criarem o ambiente perfeito na sua casa.

## Substitui as lâmpadas incandescentes convencionais



Com um design elegante e dimensões familiares, esta é uma lâmpada LED convencional de poupança de energia com iluminação contemporânea. A substituta sustentável perfeita para as lâmpadas incandescentes convencionais.

## 15.000 horas de vida útil nominal média



Com uma vida útil de até 15.000 horas, pode reduzir o incómodo de substituir frequentemente as suas lâmpadas e desfrutar de uma solução de iluminação perfeita durante mais de 15 anos.

# Especificações

## Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Lustre não direcional
- Casquilho: E14
- Tipo de vidro: Transparente
- Intensidade regulável: Não
- Acabamento da lâmpada: Transparente
- Material da lâmpada: Vidro

## Dimensões da lâmpada

- Altura: 8,5 cm
- Largura: 2,5 cm

## Design e acabamento

- Material: Vidro

## Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 20.000
- Intervalo de temperatura ambiente: -20 a +45 °C
- Vida útil nominal: 15.000

## Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

**Características da luz**

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700 K
- Fluxo luminoso nominal: 250 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 0,5 s
- Código da cor: 827 | CCT of 2700K
- Temperatura de cor correlacionada (Nom.): 2700 K
- Fluxo Luminoso: 250 lm
- Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM): 0,4
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 119 lm/W

**Outras características**

- Eficiência: 119 lm/W
- Em conformidade com RoHS da UE: Sim

**Informações da embalagem**

- EAN: 8718699783334
- EOC: 871869978333402
- Título do produto: LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4

**Potência**

- Fator de potência (Fração): 0.41

**Consumo de energia**

- Fator de potência: 0.41
- Tensão: 230 V
- Potência equivalente: 25 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): E
- Consumo de Energia: 2,1 W
- Consumo de energia kWh/1000 h: 3

**Dimensões e peso do produto**

- Comprimento: 8,5 cm

**Especificações técnicas**

- Frequência: 50-60
- Diâmetro: 25 mm
- Número de registo EPREL: 374879
- Referência de medição de fluxo: Sphere
- Regulável: Não
- Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3: 1
- Casquilho: E14

**Dimensões e peso da embalagem**

- EAN/UPC – produto: 8718699783334
- Peso líquido: 0,01 kg
- Peso bruto: 0,03 kg
- Altura: 12,7 cm
- Comprimento: 4,6 cm
- Largura: 6,3 cm



Data de publicação:  
2025-06-21  
Versão: 0.250

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)