



Vela de filamento de 40 W C35 E14 clara



Se quer um ambiente clássico, mude para um estilo vintage. Estas lâmpadas inteligentes LED com forma de vela em vidro claro são perfeitas para as suas luminárias decorativas ou onde quiser dar um toque chique. Escolha entre centenas de tons de luz branca, desde acolhedor a frio, ou programe-as para as ajustar automaticamente às suas diferentes necessidades e estados de espírito. Tudo isto controlável por Wi-Fi utilizando a aplicação WiZ, o controlo remoto WiZ ou a sua voz.

DESTAQUES DO PRODUTO

- Lâmpada inteligente de branco regulável
- Até 470 lúmenes
- fácil sistema "plug-and-play"
- Controlo por aplicação ou voz



Funcionalidades de iluminação inteligente fáceis de configurar

Desfrute dos benefícios das funcionalidades inteligentes instantaneamente, bastando conectar a luz WiZ à sua rede Wi-Fi. Controle as luzes facilmente quando estiver fora de casa programando as luzes para acender e apagar automaticamente. Não é necessário instalar hardware adicional, tal como um hub ou gateway!



Configure luzes através da sua própria programação

Automatize as suas luzes inteligentes para que sigam as suas rotinas diárias ou semanais. Programe as suas luzes para que liguem pela manhã ou antes de chegar a casa e para que desliguem para poupar energia quando não forem necessárias.



Crie o seu efeito de luz perfeito

Combine modos de luzes de cores e brancas para criar o ambiente de iluminação perfeito para o seu momento diário especial. Guarde e aceda à configuração sempre que desejar através da aplicação, do comando ou da sua voz.



Crie o ambiente certo com luz branca quente a fria

Selecione entre uma gama de luz branca quente suave e fria energizante ou simplesmente entre modos predefinidos, como "Foco" e "Relaxamento", para criar o ambiente ideal para as suas atividades.



Regule as suas luzes inteligentes mesmo sem um regulador

Basta ajustar as luzes para o nível de brilho pretendido utilizando o seu smartphone, o acessório de controlo WiZ ou apenas a sua voz. Não é necessário instalar um regulador caro!



Controle a iluminação inteligente da forma que mais gosta

O WiZ permite controlar a iluminação inteligente de várias formas. Ajuste as luzes com o seu smartphone, através de voz, do telecomando WiZ ou utilizando o interruptor de parede existente para alternar entre dois modos favoritos. Funciona com Google Home, Alexa e Atalhos da Siri.



ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS DA LÂMPADA

Utilização prevista: Interior
Forma da lâmpada: C35
Casquilho: E14
Tipo de vidro: Transparente
Intensidade regulável: Sim

DIMENSÕES DA LÂMPADA

Peso: 0,03 kg

DURAÇÃO

Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 ano
Fator de manutenção de lúmenes:
70%
Número de ciclos de funcionamento:
20.000
Vida útil nominal: 15.000

CARACTERÍSTICAS DA LUZ

Consistência da cor: 6 SDCM
Índice de Restituição Cromática (IRC):
≥90
Temperatura da cor: 2700-6500 K
Categoria da cor da luz: Branco
regulável
Fluxo luminoso nominal: 470 lm
Tempo de acendimento: <0.5 s
Tempo de aquecimento até 60% de
luz: luz total instantânea
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 95
lm/W

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Corrente da lâmpada: 33 mA

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

EAN: 8718699787196
EOC: 871869978719602
Título do produto: Wi-Fi BLE 40W C35
E14 927-65 CL 1 PF/6

CONSUMO DE ENERGIA

Fator de potência: 0.5
Tensão: 220-240 V
Potência equivalente: 40 W
Etiqueta de Eficiência Energética
(EEL): F
Consumo de Energia: 4,9 W
Consumo de energia kWh/1000 h: 5

DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Altura total: 113 mm
Comprimento global: 113 mm
Largura total: 35 mm

VALORES MEDIDOS

Vida útil especificada: 15.000
Fluxo luminoso medido: 470 lm
Potência medida: 4.9 W

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Frequência: 50-60
Número de registo EPREL: 1901126
Referência de medição de fluxo:
Sphere

COMPATÍVEL COM

Compatível com a funcionalidade
Efeitos: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Período de suporte definido:
Minimum of 60 months after
introduction date
Número máximo de acessórios: 9999
Protocolo de comunicação: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

DIMENSÕES E PESO DA EMBALAGEM

EAN/UPC - produto: 8718699787196
Peso líquido: 0,03 kg
Peso bruto: 0,07 kg
Altura: 16 cm
Comprimento: 7 cm
Largura: 7 cm



© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. As informações aqui fornecidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.