


Wi-Fi LED STRIP 1M 880LM EXTENSION EU



Estenda a tira LED WiZ até 10 metros com a tira de extensão de 1 metro flexível de cor total, que lhe permite dar ainda mais cor à sua casa.

DESTAQUES DO PRODUTO

- Cor total
- Baixa tensão
- IP20/Revestimento de PU




Funcionalidades de iluminação inteligente fáceis de configurar

Desfrute dos benefícios das funcionalidades inteligentes instantaneamente, bastando conectar a luz WiZ à sua rede Wi-Fi. Controle as luzes facilmente quando estiver fora de casa programando as luzes para acender e apagar automaticamente. Não é necessário instalar hardware adicional, tal como um hub ou gateway!



Configure luzes através da sua própria programação

Automatize as suas luzes inteligentes para que sigam as suas rotinas diárias ou semanais. Programe as suas luzes para que liguem pela manhã ou antes de chegar a casa e para que desliguem para poupar energia quando não forem necessárias.



Crie o seu efeito de luz perfeito

Combine modos de luzes de cores e brancas para criar o ambiente de iluminação perfeito para o seu momento diário especial. Guarde e aceda à configuração sempre que desejar através da aplicação, do comando ou da sua voz.



Milhões de cores e modos de luz variáveis para melhorar o seu dia

Escolha qualquer cor de luz ou simplesmente aplique um modo de luz dinâmico que concebemos para si. Os modos Lareira ou Oceano, por exemplo, ajudarão a criar um ambiente incrível e melhorar o seu estado de espírito.



Crie o ambiente certo com luz branca quente a fria

Selecione entre uma gama de luz branca quente suave e fria energizante ou simplesmente entre modos predefinidos, como "Foco" e "Relaxamento", para criar o ambiente ideal para as suas atividades.



Controle a iluminação inteligente da forma que mais gosta

O WiZ permite controlar a iluminação inteligente de várias formas. Ajuste as luzes com o seu smartphone, através de voz, do telecomando WiZ ou utilizando o interruptor de parede existente para alternar entre dois modos favoritos. Funciona com Google Home, Alexa e Atalhos da Siri.

ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS DA LÂMPADA

Intensidade regulável: Sim

DESIGN E ACABAMENTO

Cor: White

Material: Plástico

FUNCIONALIDADE EXTRA/ACESSÓRIO INCL.

Cabeça do foco ajustável: Não

Intensidade de luz regulável com

telecomando: Não

LEDs integrados: Sim

Interruptor para ligar/desligar no fio:

Não

Adaptador de corrente incluído: Não

Controlo remoto incluído: Não

CARACTERÍSTICAS DA LUZ

Color rendering index (CRI): 80

Temperatura da cor: 2700-6500 K

Fluxo luminoso nominal: 880 lm

DIVERSOS

Concebida especialmente para:

Funcional

CONSUMO DE ENERGIA

Tensão: 12 V

Potência: 11 W

Etiqueta de eficiência energética

(EEL): G

DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Peso líquido: 0,05 kg

Altura: 0,22 cm

Comprimento: 100 cm

Largura: 1,2 cm

ASSISTÊNCIA

Garantia: 2 ano(s)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Vida útil até: 15.000 h

Fluxo luminoso total do candeeiro:
880

Cor da luz: 2700-6500 (RGB)

Alimentação elétrica: 12

Candeeiro de intensidade de luz
regulável: Sim

LED: Sim

LED incorporado: Sim

Potência da lâmpada incluída: 11

Código IP: IP20

Classe de proteção: Classe III

Número de registo EPREL: 614849

DIMENSÕES E PESO DA EMBALAGEM

EAN/UPC - produto: 8719514261082

Peso líquido: 0,05 kg

Peso bruto: 0,12 kg

Altura: 16 cm

Comprimento: 4,5 cm

Largura: 7,5 cm

Número de material (12NC):

929002532101