

PHILIPS

Kit inicial: 3 lâmpadas inteligentes E27 (1100) + interruptor de regulação da intensidade da luz

Hue White

Até 1055 lúmenes*

Luz branca quente

Hue Bridge incluída

Hue Bridge incluída



8719514289130



Iluminação inteligente fácil

Comece a utilizar o seu sistema de iluminação inteligente através deste Kit inicial, que inclui três lâmpadas inteligentes com branco suave, a Hue Bridge e um Interruptor. Um kit completo para controlo personalizado da iluminação doméstica e todas as suas incríveis funcionalidades.

Possibilidades ilimitadas

- Controlo fora-de-casa de luzes inteligentes
- Chegue a uma casa bem iluminada
- Simule que está em casa com luzes inteligentes
- Controle as luzes com a voz
- Monte o regulador em qualquer local

Destaques

Controle as luzes quando não está em casa



A aplicação Hue oferece controlo total sobre as suas luzes, mesmo que não esteja em casa. Ligue e desligue as luzes remotamente só com a aplicação para garantir que tem a casa sempre iluminada como quiser.

Simule que está em casa



Use a aplicação Philips Hue para agendar rotinas de luz sempre que estiver ausente. As luzes inteligentes acendem às horas selecionadas e, às vezes, alguns minutos antes ou depois, para simular realmente a sua presença na casa.

Montagem em qualquer local




O interruptor de regulação da intensidade da luz Philips Hue funciona como um interruptor de parede e regulador normal, mas melhor. Além de ser possível a montagem com parafusos ou fita adesiva forte, pode remover o controlo magnético e levá-lo para qualquer lugar.

Chegue a casa com luz



Configure a aplicação Philips Hue para reconhecer quando estiver perto de casa. Antes mesmo de sair do carro ou chegar à entrada, as luzes inteligentes selecionadas acendem automaticamente.

Controlar com a voz



Ao conectar à Ponte Hue, pode emparelhar as luzes com a Alexa, o Apple HomeKit e o Assistente Google e controlar as luzes apenas com a voz. Os comandos de voz simples permitem-lhe ligar e desligar as luzes, reduzir ou aumentar a intensidade das luzes, e até definir um efeito de luz.

Especificações

Dimensões da lâmpada

- Dimensões (PxAxD): 61x110

Design e acabamento

- Cor: White

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 25.000

Ambiental

- Humidade de funcionamento: 5%<H<<95% (sem condensação)
- Temperatura de funcionamento: -10 °C a 45 °C

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Regulável com aplicação Hue e interruptor: Sim

Garantia

- 2 anos: Sim

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): ≥80
- Temperatura da cor: 2700 K

Informações da embalagem

- EAN: 8719514289130

Consumo de energia

- Consumo de energia em espera: 0,5 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): F

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Diâmetro: 61 mm
- Peso: 67 g
- Tecnologia da lâmpada: LED
- Encaixe/casquilho: E27
- Código IP: IP20 | Proteção de dedos
- Emissão de lúmenes a 2700 K: 1.055
- Número de registo EPREL: 403542
- Número de fontes de luz: 3

A bridge

- Banda de frequência: 2400–2483.5 MHz
- Altura: 26 mm
- Comprimento X Largura: 88 x 88 mm
- Número máximo de lâmpadas: 50
- Opções de montagem: Ambiente de trabalho, Parede
- Adaptador de corrente: 100 a 240 V CA/50 a 60 Hz
- Consumo de energia: 250mA max

A lâmpada

- Formato: A60
- Altura: 110 mm
- Tensão de entrada: 220V–240V
- Fluxo luminoso: Luz branca suave
- Emissão de lúmenes: 1100 lm
- Consumo máximo em funcionamento: 9,5 W
- Fator de potência: >0.5
- Atualizável por software: Sim
- Arranque: Acendimento instantâneo com fluxo luminoso a 100%
- Potência: 9,5 W
- Potência equivalente: 75 W

O interruptor

- Pilhas incluídas: 1 x CR2450
- Banda de frequência: 2400–2483,5 MHz
- Vida útil: 50.000 clicks
- Máx. de luzes por interruptor: 50 (com uma Hue Bridge)
- Vida útil mínima da bateria: 3 ano
- Opções de montagem: parede, Posicionamento livre
- Características especiais: Não aplicável
- Profundidade do interruptor: 11 mm
- Comprimento do interruptor: 92 mm
- Largura do interruptor: 35 mm
- Profundidade da placa de parede: 14 mm
- Comprimento da placa de parede: 115 mm
- Largura da placa de parede: 70 mm
- Peso incluindo placa de parede: 67 g
- Peso do interruptor: 37 g
- Zigbee Light link: IEEE 802.15.4 Protocol

Conteúdo da embalagem

- Bridge: 1
- Cabo de rede Ethernet: 1
- Lâmpadas hue: 3
- Interruptor de regulação da intensidade da luz Hue: 1
- Adaptador de corrente: 1

Compatível com

- Compatível com a funcionalidade Efeitos: Yes
- Suporta HomeKit: Yes
- aplicação Philips Hue: Android 10.0 e superior, iOS 16 ou posterior
- Assistentes de voz: Amazon Alexa, Google Assistente, Apple HomeKit, Microsoft Cortana
- Wi-Fi: Works without Wi-Fi
- Período de suporte definido: Minimum of 48 months after introduction date
- Número máximo de acessórios: 12 (with Hue Bridge)
- Protocolo de comunicação: Bluetooth, Zigbee

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8719514289130
- Peso líquido: 0,55 kg
- Peso bruto: 1,01 kg
- Altura: 14 cm
- Comprimento: 17,6 cm
- Largura: 21,9 cm



Data de publicação:
2025-09-24
Versão: 0.601

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com