

PHILIPS

Foco 60 W R7S

LED

4000 K

850 lm

15.000 h



8719514303850



Um feixe de luz familiar num design inovador

Esta cápsula LED de tensão elétrica fornece luz branca brilhante em todas as direções.

Luz de alta qualidade

- Concebidos para o conforto dos seus olhos

Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas antigas

- Formato e tamanho semelhantes aos de um globo de halogéneo

Selecionar para uma solução sustentável

- Lâmpadas de longa duração - Duram até 15 anos

Destaques

Concebida para o conforto dos seus olhos



É fácil ver como a iluminação demasiado agressiva pode causar fadiga ocular. Se for demasiado brilhante, produz um efeito de encadeamento. Se for demasiado suave, sentirá uma cintilação. Agora pode iluminar suavemente o seu mundo com LEDs concebidos para

serem confortáveis para os olhos e criarem o ambiente perfeito na sua casa.

Substitui o refletor de halogénio



Com o seu design elegantemente delineado e dimensões familiares, esta é uma cápsula LED para uma iluminação contemporânea. O substituto sustentável perfeito para focos de halogéneo tradicionais.

15.000 horas de vida útil nominal média



Com uma vida útil de até 15.000 horas, pode reduzir o incómodo de substituir frequentemente as suas lâmpadas e desfrutar de uma solução de iluminação perfeita durante mais de 15 anos.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Refletor não direcional
- Casquinho: R7s
- Acabamento da lâmpada: Transparente
- Intensidade regulável: Não
- Material da lâmpada: Plástico

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 8.000
- Vida útil nominal: 15.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 4000 K
- Fluxo luminoso nominal: 850 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 0.5
- Código da cor: 840 | CCT of 4000K
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 118 lm/W

Diversos

- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort

Informações da embalagem

- EAN: 8719514303850
- EOC: 871951430385000
- Título do produto: LED 60W R7S 118mm CW ND SRT4

Consumo de energia

- Fator de potência: 0,5
- Tensão: 220-240 V
- Potência equivalente: 60 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): E
- Consumo de Energia: 7,2 W
- Consumo de energia kWh/1000 h: 8

Dimensões e peso do produto

- Altura total: 118 mm
- Comprimento global: 118 mm
- Largura total: 15 mm

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60
- Número de registo EPREL: 624211

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514303850
- Peso líquido: 0,02 kg
- Peso bruto: 0,03 kg
- Altura: 14,6 cm
- Comprimento: 3 cm
- Largura: 6,3 cm



Data de publicação:
2025-09-13
Versão: 0.372

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com