



Uma lâmpada, o seu interruptor, três definições de luz.

Mude o ambiente da divisão para se adaptar àquilo que está a fazer. Com a lâmpada LED SceneSwitch da Philips, pode mudar facilmente a regulação de uma luz brilhante para uma luz natural e para um brilho quente e acolhedor. Só precisa do seu interruptor já existente.

Luz de alta qualidade

· Luz envolvente

Levar a iluminação mais além

- · Repor as predefinições de fábrica da lâmpada
- Não necessita de reguladores da intensidade da luz ou instalações adicionais
- · A lâmpada consegue memorizar a sua última regulação

Destaques

Luz envolvente

Graças ao design inovador mas "vintage", esta lâmpada LED evita a sombra que normalmente aparece na extremidade da difusão de feixe. O resultado? Uma luz branca natural e suave em redor.

Repor (SceneSwitch)



Se forem utilizadas várias lâmpadas e estas não estiverem sincronizadas, basta ligar e desligar o interruptor (com um intervalo de 1 segundo) para restaurar as predefinições de fábrica das lâmpadas.

Plug and play



Não exige qualquer instalação adicional nem um interruptor de regulação. Esta lâmpada não é adequada para utilização com reguladores. Caso utilize com um regulador, defina-o para 100% de brilho.

Memória automática (SceneSwitch)



Esta lâmpada Scene Switch possui um chip de memória integrado que irá memorizar a última definição de luz se o interruptor estiver desligado durante mais de 6 segundos. Se não alternar entre as atividades com muita frequência, a luz estará no seu modo favorito quando a acender novamente.

Especificações

null

 Adequado para a iluminação de acentuação: Sim

Características da lâmpada

- · Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Refletor direcional
- · Casquilho: GU10
- · Intensidade regulável: Não
- Acabamento da lâmpada: Transparente
- · Material da lâmpada: Vidro

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- · Vida útil nominal: 15.000

Ambiental

• Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Garantia

· Período de garantia: 2 anos

Características da luz

- Ângulo de feixe: 36°
- Índice de Restituição Cromática (IRC):
- Temperatura da cor: 2200-2500-2700 K
- · Fluxo luminoso nominal: 355 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 0.5 s
- Código da cor: 827-825-822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Temperatura de cor correlacionada (Nom.): 2700, 2500, 2200 K
- · Fluxo Luminoso: 355 lm
- Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM): 0,4
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.):
 73,00 lm/W

Diversos

- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort
- Funcionalidades adicionais: WarmGlow, SceneSwitch

Outras características

• Em conformidade com RoHS da UE: Sim

Informações da embalagem

- EAN: 8719514307780
- EOC: 871951430778000
- Título do produto: LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4

Potência

· Fator de potência (Fração): 0.5

Consumo de energia

- · Fator de potência: 0.5
- Tensão: 220-240 V
- · Potência equivalente: 50 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): F
- Consumo de Energia: 4,8 W
- · Consumo de energia kWh/1000 h: 5

Dimensões e peso do produto

- · Altura total: 54 mm
- · Comprimento global: 54 mm
- · Largura total: 50 mm

Valores medidos

- · Vida útil especificada: 15.000
- · Intensidade de pico nominal: 600 cd

Especificações técnicas

- · Frequência: 50-60
- · Diâmetro: 50 mm
- Número de registo EPREL: 1825225
- Referência de medição de fluxo:
- Narrow Cone
- · Regulável: Não
- Valor de cintilação (PstLM) Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3:1
- · Frequência de linha: 50 to 60
- · Casquilho: GU10
- pode ser utilizado em luminárias fechadas: No

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC produto: 8719514307780
- Peso líquido: 0,05 kg
- · Peso bruto: 0,07 kg
- Altura: 12,7 cm
- · Comprimento: 5,3 cm
- · Largura: 6,3 cm



Data de publicação: 2025-09-24 Versão: 0.392

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.