

PHILIPS

Vela 40 W B35 E14
x2

LED

4000 K

470 lm

15.000 h



8719514310131



Lâmpada LED de última geração para a casa

As lâmpadas LED foscas tipo vela da Philips fornecem um efeito de luz suave e difusa e uma duração excecionalmente longa. Com um design puro e elegante, esta lâmpada combina na perfeição com candeeiros tipo lustre com encaixes pequenos (E14).

Selecionar para uma solução sustentável

- Lâmpadas de longa duração - Duram até 15 anos

Crie a iluminação certa para a sua casa

- Perfeita para equipamentos decorativos
- Um LED simples para utilização diária

Destaques

15.000 horas de vida útil nominal média



Com uma vida útil de até 15.000 horas, pode reduzir o incómodo de substituir frequentemente as suas lâmpadas e

desfrutar de uma solução de iluminação perfeita durante mais de 15 anos.

Perfeita para equipamentos decorativos



Iluminação moderna das velas LED da Philips para utilização em equipamentos decorativos, tais como lustres, ventiladores de teto, faixas de luz e candeeiros de pé.

Um LED simples para utilização diária

O LED Philips convencional é a lâmpada perfeita para as suas necessidades básicas de iluminação. Fornece a luminosidade estética e o desempenho fiável que espera do LED Philips a um preço acessível.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Chama não direcional
- Casquilho: E14
- Intensidade regulável: Não

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 4000 K
- Fluxo luminoso nominal: 470 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 0.5
- Código da cor: 840 | CCT of 4000K
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 94 lm/W

Diversos

- EyeComfort: Sim

Informações da embalagem

- EAN: 8719514310131
- EOC: 871951431013100
- Título do produto: LED 40W B35 E14 CW FR ND RF 2SRT6

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.51
- Tensão: 220-240 V
- Potência equivalente: 40 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): F
- Consumo de Energia: 5 W
- Consumo de energia kWh/1000 h: 5

Dimensões e peso do produto

- Altura total: 106 mm
- Comprimento global: 106 mm
- Largura total: 35 mm

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60
- Número de registo EPREL: 453227

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514310131
- Peso líquido: 0,03 kg
- Peso bruto: 0,15 kg
- Altura: 14,6 cm
- Comprimento: 4,6 cm
- Largura: 8,5 cm



Data de publicação:
2025-08-30
Versão: 0.319

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com