

PHILIPS

Vela 40 W P45 E14

LED

4000 K

470 lm

15.000 h



8719514313187



Lâmpada LED para a casa

Uma lâmpada LED de última geração que oferece uma solução de iluminação geral para as atividades diárias em interiores. Irá economizar em custos energéticos de imediato, além de reduzir a frequência de substituição das lâmpadas, sem comprometer a qualidade da sua iluminação.

Luz de alta qualidade

- Sem cintilação visível

Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas antigas

- Formato e tamanho semelhantes aos de uma lâmpada incandescente convencional

Selecionar para uma solução sustentável

- Economiza até 90% de energia

Destques

Sem cintilação visível

Quando a luz cintila numa sucessão rápida, este efeito pode ser agressivo para os olhos, provocar dores de cabeça e até mesmo causar um ataque nas pessoas com epilepsia fotossensível. Trata-se de um efeito desagradável e desnecessário. Os LED podem cintilar devido à sua resposta rápida à corrente do controlador. No entanto, uma vez que os LED da Philips são concebidos de modo a minimizar as variações na saída de corrente do controlador, conseguem eliminar os fatores que provocam a cintilação. Desta forma, não irá notar qualquer cintilação, nem sequer um vestígio.

Substitui as lâmpadas incandescentes convencionais



Com um design elegante e dimensões familiares, esta é uma lâmpada LED convencional de poupança de energia com iluminação contemporânea. A substituta sustentável perfeita para as lâmpadas incandescentes convencionais.

Economiza até 90% de energia



Desfrute da poupança de energia dos LEDs sem sacrificar qualidade de luz. Poupe instantaneamente mais de 90% de energia substituindo as suas atuais lâmpadas de halógeno ou incandescentes

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Lustre não direcional
- Casquilho: E14
- Acabamento da lâmpada: Fosca
- Intensidade regulável: Não
- Material da lâmpada: Plástico

Dimensões da lâmpada

- Altura: 8,8 cm
- Largura: 4,5 cm

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 4000 K
- Fluxo luminoso nominal: 470 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea
- Código da cor: 840 | CCT of 4000K

Diversos

- EyeComfort: Não

Outras características

- Eficiência: 95 lm/W

Informações da embalagem

- EAN: 8719514313187
- EOC: 871951431318700
- Título do produto: LED 40W P45 E14 CW FR ND 1PF/6 DISC

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.51
- Tensão: AC 220-240 V
- Potência equivalente: 40 W
- Consumo de Energia: 4,9 W
- Consumo de energia kWh/1000 h: 5

8719514313187

Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 8,8 cm

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514313187
- Peso líquido: 0,02 kg
- Peso bruto: 0,03 kg
- Altura: 11,6 cm
- Comprimento: 4,6 cm
- Largura: 4,6 cm



Data de publicação:
2025-06-14
Versão: 0.308

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com