

PHILIPS

Lâmpada (intensidade de luz regulável)

LED

7 W-40 W

E27

Cor areia

Regulação



8719514313804



Lâmpada LED para a casa

Esta lâmpada LED da Philips fornece uma maravilhosa luz extra quente, com uma duração excepcionalmente longa e uma poupança de energia significativa imediata. Com a temperatura de cor de uma chama, esta lâmpada é a escolha perfeita para uma atmosfera acolhedora.

Luz branca extraquente regulável


- Luz branca extraquente regulável

Concebido para ser visto, bonito quando ligado e desligado

- Maravilhosa tanto ligada como desligada

Destaques

Luz branca extraquente regulável



Oferece um ambiente aconchegante e acolhedor ao seu quarto com luzes

brancas extraquentes, que podem ser diminuídas para criar o seu ambiente privado.

Maravilhosa tanto ligada como desligada



"Esta lâmpada maravilhosa com filamento visível confere um toque de estilo e nostalgia a qualquer divisão. Maravilhosa tanto ligada como desligada."

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Lâmpada não direcional
- Casquilho: E27
- Intensidade regulável: Sim
- Acabamento da lâmpada: Âmbar
- Material da lâmpada: Vidro

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 20.000
- Intervalo de temperatura ambiente: -20 a +45 °C
- Vida útil nominal: 15.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Garantia

- Período de garantia: 2.5 anos

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 1800 K
- Fluxo luminoso nominal: 470 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 0.5 s
- Código da cor: 818 | CCT of 1800K
- Temperatura de cor correlacionada (Nom.): 1800 K
- Fluxo Luminoso: 470 lm
- Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM): 0,4
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 67 lm/W

Diversos

- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort
- Funcionalidades adicionais: Regulável, Decorativo

Outras características

- Marca CE: Sim
- Em conformidade com RoHS da UE: Sim

Informações da embalagem

- EAN: 8719514313804
- EOC: 871951431380400
- Título do produto: LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM

Potência

- Fator de potência (Fração): 0.7

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.7
- Tensão: 220-240 V
- Potência equivalente: 40 W
- Consumo de Energia: 7 W
- Consumo de energia kWh/1000 h: 7

Dimensões e peso do produto

- Altura total: 273 mm
- Comprimento global: 273 mm
- Largura total: 66 mm

Valores medidos

- Vida útil especificada: 15.000

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60
- Diâmetro: 66 mm
- Regulável: Apenas com reguladores específicos
- Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3: 1
- Frequência de linha: 50 to 60
- Casquilho: E27
- pode ser utilizado em luminárias fechadas: No

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8719514313804
- Peso líquido: 0,2 kg
- Peso bruto: 0,29 kg
- Altura: 32 cm
- Comprimento: 10 cm
- Largura: 10 cm



Data de publicação:
2025-09-17
Versão: 0.390

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com