

PHILIPS

Vela de filamento
âmbar 15 W P45 E27

LED

1800 K

136 lm

15.000 h

Regulação



8719514316010



Lâmpada LED para a casa

Esta lâmpada LED da Philips fornece uma maravilhosa luz extra quente, com uma duração excepcionalmente longa e uma poupança de energia significativa imediata. Com a temperatura de cor de uma chama, esta lâmpada é a escolha perfeita para uma atmosfera acolhedora.

Luz branca extraquente regulável


- Luz branca extraquente regulável

Concebido para ser visto, bonito quando ligado e desligado

- Maravilhosa tanto ligada como desligada

Destaques

Luz branca extraquente regulável



Oferece um ambiente aconchegante e acolhedor ao seu quarto com luzes

brancas extraquentes, que podem ser diminuídas para criar o seu ambiente privado.

Maravilhosa tanto ligada como desligada



"Esta lâmpada maravilhosa com filamento visível confere um toque de estiloe nostalgie a qualquer divisão. Maravilhosa tanto ligada como desligada. "

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Lustre não direcional
- Casquinho: E27
- Intensidade regulável: Sim
- Material da lâmpada: Vidro

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 20.000
- Vida útil nominal: 15.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 1800 K
- Fluxo luminoso nominal: 136 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 0.5
- Código da cor: 818 | CCT of 1800K
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 52 lm/W

Diversos

- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort
- Funcionalidades adicionais: Regulável, Decorativo

Informações da embalagem

- EAN: 8719514316010
- EOC: 871951431601000
- Título do produto: LED classic 15W P45 E27 GOLD SP D SRT4

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.7
- Tensão: 220-240 V
- Potência equivalente: 15 W
- Consumo de Energia: 2.6 W
- Consumo de energia kWh/1000 h: 3

Dimensões e peso do produto

- Altura total: 80 mm
- Comprimento global: 80 mm
- Largura total: 46 mm

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60



Data de publicação:
2025-09-20
Versão: 0.244

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com