

PHILIPS

Lâmpada de filamento
transparente 40 W A60
E27

LED

2200-2700 K

470 lm

15.000 h

Regulação



8719514323759

A
G
D



Experimente uma luz LED branca quente de intensidade regulável

As lâmpadas LED da Philips fornecem uma maravilhosa luz branca quente, com uma duração excepcionalmente longa e uma poupança de energia significativa imediata. Com um design puro e elegante, esta lâmpada é o substituto perfeito para as suas lâmpadas tradicionais foscas.

Selecionar para uma solução sustentável

- Economiza até 90% de energia

Crie a iluminação certa para a sua casa

- Perfeita para iluminação geral de divisões

Destaques

Economiza até 90% de energia



Desfrute da poupança de energia dos LEDs sem sacrificar qualidade de luz.

Poupe instantaneamente mais de 90% de energia substituindo as suas atuais lâmpadas de halogéneo ou incandescentes

Perfeita para iluminação geral



Iluminação moderna com lâmpadas convencionais LED da Philips para iluminação geral, perfeita para iluminação geral de divisões.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Lâmpada não direcional
- Casquilho: E27
- Acabamento da lâmpada: Transparente
- Intensidade regulável: Sim
- Material da lâmpada: Vidro

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 20.000
- Vida útil nominal: 15.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 90
- Temperatura da cor: 2200-2700 K
- Fluxo luminoso nominal: 470 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 0.5
- Código da cor: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 138 lm/W

Diversos

- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort
- Funcionalidades adicionais: Regulável, WarmGlow

Informações da embalagem

- EAN: 8719514323759
- EOC: 871951432375900
- Título do produto: LED classic 40W A60 E27 CL WGD90 SRT4

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.6
- Tensão: 220-240 V
- Potência equivalente: 40 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): D
- Consumo de Energia: 3,4 W
- Consumo de energia kWh/1000 h: 4

Dimensões e peso do produto

- Altura total: 104 mm
- Comprimento global: 104 mm
- Largura total: 60 mm

Especificações técnicas

- Frequência: 50–60
- Número de registo EPREL: 1109129

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514323759
- Peso líquido: 0,03 kg
- Peso bruto: 0,05 kg
- Altura: 14,6 cm
- Comprimento: 6,5 cm
- Largura: 6,3 cm



Data de publicação:
2025-09-17
Versão: 0.427

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com