









# Experimente uma luz LED branca quente de intensidade regulável

As lâmpadas LED da Philips fornecem uma maravilhosa luz branca quente, com uma duração excecionalmente longa e uma poupança de energia significativa imediata. Com um design puro e elegante, esta lâmpada é o substituto perfeito para as suas lâmpadas tradicionais foscas.

## Selecionar para uma solução sustentável

· Economiza até 90% de energia

#### Crie a iluminação certa para a sua casa

· Perfeita para iluminação geral de divisões

# Destaques

#### Economiza até 90% de energia



Desfrute da poupança de energia dos LEDs sem sacrificar qualidade de luz. Poupe instantaneamente mais de 90% de energia substituindo as suas atuais lâmpadas de halogéneo ou incandescentes

#### Perfeita para iluminação geral



Iluminação moderna com lâmpadas convencionais LED da Philips para iluminação geral, perfeita para iluminação geral de divisões.

# Especificações

### Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Globo não direcional
- · Casquilho: E27
- Acabamento da lâmpada: Transparente
- · Intensidade regulável: Sim
- Material da lâmpada: Vidro

# Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 20.000
- · Vida útil nominal: 15.000

#### **Ambiental**

• Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

#### Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC):
   90
- · Temperatura da cor: 2200-2700 K
- · Fluxo luminoso nominal: 806 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 45
- Código da cor: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.):
  136 lm/W

#### **Diversos**

- · EyeComfort: Sim
- · Inovações LED: EyeComfort
- Funcionalidades adicionais: Regulável, WarmGlow

#### Informações da embalagem

- EAN: 8719514323957
- EOC: 871951432395700
- Título do produto: LED classic 60W G93 E27 CL WGD90 1PF/4

#### Consumo de energia

- · Fator de potência: 0.6
- Tensão: 220-240 V
- · Potência equivalente: 60 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): D
- · Consumo de Energia: 5,9 W
- · Consumo de energia kWh/1000 h: 6

# Dimensões e peso do produto

· Altura total: 137 mm

· Comprimento global: 137 mm

· Largura total: 95 mm

## Especificações técnicas

• Frequência: 50-60

· Número de registo EPREL: 453252

# Dimensões e peso da embalagem

• EAN/UPC - produto: 8719514323957

Peso líquido: 0,06 kgPeso bruto: 0,11 kgAltura: 18,2 cm

• Comprimento: 10,2 cm

· Largura: 13 cm



Data de publicação: 2025-09-13 Versão: 0.425 © 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.