





# Luz LED confortável para os olhos

A Slim Downlight LED da Philips oferece um efeito de luz natural para utilização em aplicações de iluminação geral. É uma obraprima fina para tetos baixos, criando um ambiente elegante em qualquer lugar da casa. Luz confortável para os seus olhos.

# Fácil de experimentar

- Ideal para salas com tetos baixos, este equipamento é subtil e discreto.
- · Instalação fácil

# Alta qualidade

• EyeComfort - luz confortável para os seus olhos

# Material e acabamento

· Material metálico de elevada qualidade

### Duração

· Longa vida útil até 25.000 horas

# Destaques

# Adequada para tetos baixosDesign estreito

# Instalação fácil

Uma instalação sem problemas. Basta fixar ou pendurar com segurança na parede ou no teto e ligar para a luminária fica pronta a ligar.

#### **Evecomfort**

A luz de fraca qualidade pode causar fadiga ocular. Com tantos de nós a passar mais tempo dentro de portas, é mais importante do que nunca iluminar a sua casa adequadamente. Os nossos produtos cumprem critérios de teste rigorosos, incluindo cintilação, efeito estroboscópico, encandeamento, restituição cromática e efeitos de regulação para assegurar que cumprem os requisito EyeComfort. Além de oferecerem uma luz confortável, as lâmpadas LED Philips assim se mantêm durante a sua vida útil com qualidade, emissão e cor da luz consistentes durante mais de uma década. Mude para uma luz confortável para os seus olhos. Os seus olhos vão agradecer-lhe.

# Material metálico de elevada qualidade



Material metálico duradouro e apelativo para um acabamento resistente.

#### Longa vida útil até 25.000 horas

A tecnologia LED Philips prolonga o ciclo de vida do produto até 25.000 horas

# Especificações

# Características da lâmpada

Utilização prevista: Interior

#### Design e acabamento

- · Cor: White
- · Material: Metal, Plástico

# Duração

- Número de ciclos de funcionamento:12.500
- · Vida útil nominal: 25.000

#### **Ambiental**

• Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

#### Funcionalidade extra/acessório incl.

- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- · LEDs integrados: Sim
- · Controlo remoto incluído: Não

# Características da luz

- · Ângulo de feixe: 110 °
- · Consistência da cor: 6 SDCM
- · Índice de Restituição Cromática (IRC):
- · Temperatura da cor: 4000 K
- · Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 112 lm/W

#### **Diversos**

- · Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório, Garagem
- · Estilo: Contemporâneo
- · Tipo: Plafons
- · EyeComfort: Sim

#### **Outras características**

· Corrente da lâmpada: 110 mA

# Dimensões e peso do produto

· Peso líquido: 0,36 kg · Altura total: 28 mm

· Comprimento global: 210 mm

· Largura total: 210 mm

# Assistência

· Garantia: 2 ano(s)

# Especificações técnicas

- · Diâmetro: 210 mm
- · Fluxo luminoso total do candeeiro: 1350
- · Cor da luz: 4000
- · Alimentação elétrica: AC 220-240
- · Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- · Potência da lâmpada incluída: 12
- · Código IP: IP20 | Proteção de dedos
- · Classe de proteção: Classe II -Isolamento duplo

# Dimensões e peso da embalagem

• EAN/UPC - produto: 8719514328846

· Peso líquido: 0,36 kg · Peso bruto: 0,43 kg · Altura: 22 cm

· Comprimento: 3,3 cm · Largura: 21,5 cm



Data de publicação:

2025-08-30 Versão: 0.426

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão