

# PHILIPS

Foco encastrável

Luzes encastradas

DIVE SL261

Preto

Regulação



8719514331556



## Crie o ambiente perfeito com luz regulável de alta qualidade.

Crie o ambiente perfeito com focos encastrados de intensidade regulável LED Philips, para regular facilmente as luzes, desde a luz brilhante do dia a dia a tons aconchegantes. Ideal para aplicações na casa de banho.

# Especificações

## Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior

## Design e acabamento

- Cor: Preto
- Material: Metal, Plástico

## Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 10.000
- Vida útil nominal: 20.000

## Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

## Funcionalidade extra/acessório incl.

- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não

## Características da luz

- Ângulo de feixe: 36 °
- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700 K
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 58 lm/W

## Diversos

- Concebida especialmente para: Casa de banho, Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Luzes encastradas
- EyeComfort: Sim
- Funcionalidades adicionais: Regulável, À prova de água

## Outras características

- Corrente da lâmpada: 31 mA

## Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,114 kg
- Distância de encastramento: 15 mm
- Altura total: 55 mm
- Comprimento global: 85 mm
- Largura total: 85 mm
- Recessed Ceiling cutout: 7.0 cm x 7.0 cm

## Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

## Especificações técnicas

- Diâmetro: 85 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 350
- Cor da luz: 2700
- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Sim
- Potência da lâmpada incluída: 5.5
- Código IP: IP65 | Resistente ao pó e à prova de jato, IP20 | Proteção de dedos
- Classe de proteção: Classe II – Isolamento duplo

## Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514331556
- Peso líquido: 0,12 kg
- Peso bruto: 0,15 kg
- Altura: 9 cm
- Comprimento: 7,5 cm
- Largura: 10,5 cm



Data de publicação:  
2025-09-03  
Versão: 0.300

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)