

PHILIPS

Lâmpada de filamento
âmbar 40 W ST64 E27

LED

2200 K

470 lm

15.000 h

Regulação



8719514337817

A ↑ G F



Lâmpada LED de última geração para a casa

Esta lâmpada LED da Philips fornece uma maravilhosa luz extra quente, com uma duração excepcionalmente longa e uma poupança de energia significativa imediata. Com a temperatura de cor de uma chama, esta lâmpada é a escolha perfeita para uma atmosfera acolhedora.

Luz branca extraquente regulável


- Luz branca extraquente regulável

Concebido para ser visto, bonito quando ligado e desligado

- Maravilhosa tanto ligada como desligada

Destaques

Luz branca extraquente regulável



Oferece um ambiente aconchegante e acolhedor ao seu quarto com luzes

brancas extraquentes, que podem ser diminuídas para criar o seu ambiente privado.

Maravilhosa tanto ligada como desligada



"Esta lâmpada maravilhosa com filamento visível confere um toque de estiloe nostalgia a qualquer divisão. Maravilhosa tanto ligada como desligada."

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Lâmpada não direcional
- Casquilho: E27
- Intensidade regulável: Apenas com reguladores específicos
- Material da lâmpada: Vidro

Dimensões da lâmpada

- Altura: 14 cm
- Largura: 6,4 cm

Design e acabamento

- Material: Vidro

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 20.000
- Vida útil nominal: 15.000 h

Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2200 K
- Fluxo luminoso nominal: 470 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea
- Código da cor: 822 | CCT of 2200K

Diversos

- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort
- Funcionalidades adicionais: Regulável, Decorativo

Outras características

- Eficiência: 85 lm/W

Informações da embalagem

- EAN: 8719514337817
- EOC: 871951433781700
- Título do produto: LEDCLA 40W ST64 E27 922 GOLD SP 1PF/4

Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 14 cm

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz
- Número de registo EPREL: 574380

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.5
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 5,5 W
- Potência equivalente: 40 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): F



Data de publicação:
2024-12-05
Versão: 0.231

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com